

HPPW1950

Technische Daten

Modell:	HPPW1950
Spannung:	1/N/PE 230 V
Frequenz:	50 Hz
Schutzart:	IP20
Zu beheizende Fläche:	10 - 25 m²
Technik:	Keramikstrahler
Anschlusskabel:	185 cm
Anschlüsse:	Abisolierte Kabelenden
Einbauhöhe:	ab 1,80 m
Montage:	Decke



Artikelnummer	Format (cm)	Leistung (W)	Heizelemente	Gewicht (kg)	Farbe	Preis netto	Preis brutto
HPPW1950	46,5 x 10,4	1950	3 Keramikstrahler a 650 W	3,1	Alu	378,15 €	450,00 €

Dieses Produkt muss durch einen Regler ergänzt werden, um die verbindlichen Ökodesign-Anforderungen der EU-Verordnung 2024/1103 zu erfüllen. (S. 50 ff)