


## BS 18 BL Edition

- Universeller, handlicher Bohrschrauber mit starkem Brushless-Motor und robustem 13-mm-Metallbohrfutter
- Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

| | |
|---|---|
| **Bestell-Nr.** | **613159900** |
| **EAN-Code** | **4061792295285** |
| Art des Akkupacks | LiPOWER |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 1 x 4 Ah |
| Max. Drehmoment weich | 26 Nm |
| Max. Drehmoment hart | 60 Nm |
| Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
| Bohr-Ø Weichholz | 36 mm |
| Leerlaufdrehzahlen | 0 - 450 / 0 - 1900 / min |
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 1.1 kg |
| Gewicht mit Akkupack | 1.7 kg |

**Lieferumfang**

Schnellspannbohrfutter, LiPOWER Akkupack (18 V/4,0 Ah), Ladegerät SC 36