



Kompressor Basic 200-24

- Robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Ölgeschmierter Kolbenverdichter
- Steckplätze für Kleinzubehör und praktische Kabelaufwicklung am Kompressor
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte, stabile Räder für den mobilen Einsatz
- Gummierter Zuggriff für komfortable Handhabung
- Komfortabler Kondensatablass über Kugelhahn mit Flügelgriff
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung
- Easy Setup: cleveres Verpackungskonzept für schnelle, einfache Montage von Rädern und Gummifüßen beim Auspacken

Bestell-Nr.	601522000
EAN-Code	4061792287501

Ansaugleistung	180 l/min
Füllleistung	80 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	70 l/min
Max. Druck	8 bar
Nennaufnahmeleistung	1,2 kW
Max. Drehzahl	2.800 /min
Kesselgröße	24 l
Schalldruckpegel (LpA)	71 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	91 dB(A)
Abmessungen	570 x 255 x 570 mm
Gewicht	22 kg
Kabellänge	1,5 m

Lieferumfang

Universal-Schnellkupplung