



Kompressor Basic 300-50

- Leistungsstarker Kompressor für den universellen Einsatz mit vielen cleveren Details
- Ölgeschmierter Kolbenverdichter
- VarioGrip: Bequem ziehen und platzsparend arbeiten durch verschiebbaren Zugbügel mit Komforthandgriff
- Alles verstaut: Aufnahmen für den Druckluftschlauch und für zwei Druckluftwerkzeuge, Steckplätze für Kleinzubehör und praktische Kabelaufwicklung am Kompressor
- Alles im Blick: bedienfreundliches Display mit großen Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck, Druckeinstellung und Schlauchanschluss
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Große Räder und gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit
- Komfortabler Kondensatablass über Kugelhahn mit Flügelgriff
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung
- Easy Setup: cleveres Verpackungskonzept für schnelle, einfache Montage von Rädern und Gummifüßen beim Auspacken

Bestell-Nr.	601525000
EAN-Code	4061792287563

Ansaugleistung	300 l/min
Füllleistung	150 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	140 l/min
Max. Druck	10 bar
Nennaufnahmeleistung	1,8 kW
Max. Drehzahl	2.800 /min
Kesselgröße	50 l
Schalldruckpegel (LpA)	74 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	94 dB(A)
Abmessungen	740 x 330 x 670 mm
Gewicht	35,5 kg

Lieferumfang

Universal-Schnellkupplung, Zuggriff mit Gummierung