



18-Volt-Akku-Kettensäge MS 18 LTX BL 25

- Leichte, schnittstarke 18V-Akku-Motorsäge mit perfekter Balance für die komfortable Baumpflege
- Kraftvoller Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
- Hochwertige "Oregon SpeedCut Nano" Schneidgarnitur: schmale Schnittfuge für deutlich mehr Schnitte pro Akkuladung
- Höchster Anwenderschutz durch Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigten Start und Kettenschnellstopp bei Rückschlag
- Hoher Arbeitskomfort durch kompakte Bauform und geringes Gewicht im Vergleich zu Benzin-Kettensägen
- Einfaches Spannen und Wechseln der Sägekette mit dem am Gehäuse versteuten Spannwerkzeug
- Automatische Kettenschmierung und transparenter Öltank zum bequemen Kontrollieren und Nachfüllen
- Robuster Krallenanschlag aus Metall für optimale Führung und kraftsparendes Sägen
- Bis zu 80 schnelle Schnitte in Hartholz Ø 80 mm mit einer Akkuladung (LiPOWER Akkupack 18 V/4,0 Ah)
- Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
- **WARNUNG** - Diese Kettensäge ist nur für in der Baumpflege ausgebildete Benutzer bestimmt. Der Einsatz ohne ordentliche Ausbildung kann zu schweren Verletzungen führen.

Bestell-Nr.	601595900
EAN-Code	4061792299955

Art des Akkupacks	LiPOWER
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	1 x 4 Ah
Schienenlänge	25 cm
Schnittlänge	24 cm
Max. Kettengeschwindigkeit	11,5 m/s
Sägekette Zahnform	Halbmeissel / Niederprofil
Sägekette Zahnteilung	.325" LP
Treibgliedstärke	1,1 mm
Anzahl Treibglieder	46
Ölbehältervolumen	80 ml
Gewicht ohne Akkupack	2,2 kg
Gewicht mit Akkupack	2,8 kg

Lieferumfang

Oregon SpeedCut Nano Sägechiene 25 cm, Oregon SpeedCut Nano Sägekette 25 cm (0.325" LP / 1,1 mm), Sägekettenschutz, Kombischlüssel, LiPOWER Akkupack (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 72 "AIR COOLED"