



Product dimensions before shrinking / Produktdimensionen vor dem Schrumpfen



Product dimensions after shrinking / Produktdimensionen nach dem Schrumpfen



Materials

shrink sleeve
spiral core

Material

Schrumpfschlauch
Stützspirale

PST (silicone rubber) / PST (Silikonkautschuk)
PP (polypropylen) / PP (Polypropylen)

suitable for waterproofing a connection at the end point of a transmission line,
e.g. between cable and antenna port or adaptor.

geeignet zum Abdichten einer Steckverbindung am Ende einer Übertragungsstrecke,
z.B. an der Verbindung zwischen einem Kabel und einer Antennenanschlussbuchse oder einem Adapter.

Mechanical characteristics

* applicable cable diameter
applicable connector
applicable outside diameter (mm)
connector side:
cable side:
water tightness test (IPX7)

operation temperature
tensile strength
rubber shrink sleeve
spiral core

Mechanische Eigenschaften

* geeigneter Kabeldurchmesser 1/4" Flex to / bis 1/2" Feeder (b)
anwendbare Steckverbinder N, 2.2-5 type / Typ (a)
anwendbarer Außendurchmesser (mm)
Steckverbinderseite 9,0-26,0 (a)
Kabelseite 7,5-24,0

Wasserdichtheittest (IPX7)


Betriebstemperatur
Zugfestigkeit

Gummischumpfschlauch
Stützspirale

no water entry at depth of 1 m, 1 hour
Kein Wassereintritt in 1 m Tiefe, 1 Std. lang
-40°C to/bis +90°C (b)

over / über 4,9 N/mm²
over / über 12,7 N/mm²

* Please make sure that the outside diameter of cable is within the range shown below /
Bitte stellen Sie sicher, dass der Kabelaußendurchmesser innerhalb des unten genannten Bereichs liegt (b)

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name		Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	
				gez./ drawn	02.11.2017	MA		
				gepr./ appr.	07.11.2017	BJ	ca./approx.	
b a	29707	26.06.2018	BJ	Maßstab/ scale o.M. untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Benennung/ title			
	29627	24.05.2018	BJ		Cold Shrink Sleeve Kaltschrumpfschlauch			
					Unterl./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.		
					Ersatz für/ replaces			
								 Maße/ dimensions: mm
								Original : DIN A4
								Blatt/ sheet 1 von/ of 1