

Mini-Verteiler / Mini Distributor

MPD12-HS K Cat.6_A / MPD12-H K Cat.6_A / MPD8 - HS K Cat.6_A

MPD6-HS K Cat.6_A / MPD6-H K Cat.6_A / MPD8 AMJ/UMJ TH35/AP Cat.6_A


Montageanleitung / Assembly Instructions

1 Lieferumfang / scope of delivery
geschirmt/shielded, LSA
J02022A0052 alpinweiß / alpine white
J02022A0053 lichtgrau / light grey

ungeschirmt / unshielded
J02022A0054 lichtgrau / light grey



2



3 Lieferumfang / scope of delivery
geschirmt / shielded, LSA
J02021A0030 alpinweiß / alpine white



4



5 Lieferumfang / scope of delivery
geschirmt / shielded, LSA
J02022A0050 alpinweiß / alpine white
J02022A0051 lichtgrau / light grey

ungeschirmt / unshielded
J02022A0053 lichtgrau / light grey




6 Lieferumfang / scope of delivery
Modular
H02000A0103 alpinweiß / alpine white



i Hinweis für Montage und Benutzung / Note for Installation and Use
Anschlussdosen und Patch Panels entsprechen den Normen / Outlets and Patch Panels meet the specifications EN 50173-1, IEC 60603-7-51 und / and IEC 60603-7-41.

7 Abisolierlänge / stripping length
min. 60 mm

S/FTP




Geflechtschirm nach hinten legen
fold braided shield backwards

Adernpaare vorsortieren / presort pairs
Paarabschirmung nicht entfernen
do not remove the pair screen

8 min. 60 mm


U/FTP



Beilaufdraht gewickelt / drain wire wrapped

9 Isolierkreuz abschneiden
cut off cross separator


U/UTP



Verdrillung der Adernpaare nicht auflösen / do not untwist the pairs


10 32 mm, 24 mm, 8 mm, 16 mm

S/FTP und/and U/FTP:
Paarabschirmung auf Maß entfernen
remove the pair screen according to size



T568A, T568B

11



12 Anschluss Connection

Farbcode Colour code	RJ45 PIN Nr./No.	10BT/ 100BT	1 Gigabit/ 10 Gigabit Ethernet	Token Ring ISDN/So	Upo/ TEL
W - G	W - O	1	•	•	
G	O	2	•	•	
W - O	W - G	3	•	•	
BL	BL	4	•	•	•
W - BL	W - BL	5	•	•	•
O	G	6	•	•	
W - BR	W - BR	7	•	•	
BR	BR	8	•	•	

Anwendung / Application

13 LSA-Plus Anlegewerkzeug
LSA Plus Tool
N01002A0001

Auf Position vom Kabelbinder-Schloss achten
pay attention to the position of cable tie lock

14 Alternativ
alternatively

Paarabschirmung auf Maß (s. Bild 10) entfernen
remove the pair screen according to size (see figure 10)

15 **Optional:** L00040A0009
Potentialausgleich-Anschluss-Set
bonding kit

LSA

16 AMJ- / UMJ-Module und Kupplungen
AMJ- / UMJ Modules and Couplers

17 Modular

18 Modul oben in den Modulträger einhängen und unten einrasten / engage module in bezel and push it downwards until it snap; secure it into place

Einbau des Moduls
installing the modules

19 **Optional:** L00040A0009
Potentialausgleich-Anschluss-Set
bonding kit

Modular

Optional:
Kabelkanalmontage / cable duct

20

21

22

Für Tragschiene TH35
for mounting rail TH35TH35
nach / acc. to DIN 60175

22a Grundplatte auf Tragschiene verrasten
press base plate until snap-in

22b Rückansicht / rear view

23 **Optional:** DIN Tragschienen-Adapter / DIN mounting rail adapter
2xH06000A0056

23a Grundplatte mit Tragschienen-Adapter auf Tragschiene verrasten
snap base plate and adapter onto DIN mounting rail

23b Rückansicht / rear view

22c

1

22c

2

23c

Demontage / Disassembly