

MFP8-SL AWG24-22/1, AWG27-22/7 PROFINET

Montagehinweis / mounting information

1 Abisolierlänge / stripping length
min. 30 mm min. 35 mm

Außenmantel entfernen
fold braid screen backwards

min. 30 mm

2 Geflechtschirm nach hinten legen und um Kabelmantel wickeln
fold braid screen backwards and wrap around cable

3 Schirmfolie anritzen und entfernen
score and remove the foil screen

Innenmantel anritzen und entfernen
score and remove the inner jacket

4 Füller abschneiden
cut off the filler

Kunststoffolie anritzen und entfernen
score and remove the plastic foil

5 Adernpaare in den Adernmanager einführen
insert pairs into the wire manager

6 Zangenschlüssel
plier-wrench 1 1/2" 100025795

7 Alle Adern bündig abschneiden, max. 0,5 mm überstehend
cut all wires protruding max. 0.5 mm

8 Montagehilfe entfernen
remove assembly aid

ca. 11-12 mm

9

10 Auf Lage des Schirms achten
pay attention to screen

Einschieben des Adernmanagers
insert the wire manager

11 Gehäuse schließen
close housing

Optional mit Parallel Presswerkzeug / optional with parallel press tool

12 Kabelabfangung schließen
lock strain relief

Geflechtschirm darf nicht den Bereich der Kabelabfangung blockieren
pay attention braided shield is not blocking strain relief

Demontage / disassembly

Kabelabfangung entriegeln
unlock strain relief

Gehäuseteile mittels Schraubendreher beidseitig entriegeln // unlock housing parts on both sides using a screwdriver

Anschluss / connection				Anwendung application	
Farbcode colour code T568		PROFINET	RJ45 PIN Nr./No.	10BT/ 100BT	1 Gigabit/ 10 Gigabit Ethernet
A	B				
W - G	W - O	YE	1	•	•
G	O	O	2	•	•
W - O	W - G	W	3	•	•
BL	BL	-	4		
W - BL	W - BL	-	5		
O	G	BL	6	•	•
W - BR	W - BR	-	7		
BR	BR	-	8		