

Mini-Verteiler / Mini Distributor

MPD12-HS K Cat.6_A / MPD12-H K Cat.6_A / MPD8 - HS K Cat.6_A

MPD6-HS K Cat.6_A / MPD6-H K Cat.6_A / MPD8 AMJ/UMJ TH35/AP Cat.6_A


Montageanleitung / Assembly Instructions

1 Lieferumfang / scope of delivery
geschirmt/shielded, LSA
J02022A0052 alpinweiß / alpine white
J02022A0053 lichtgrau / light grey

ungeschirmt / unshielded
J02022A0054 lichtgrau / light grey



2



3 Lieferumfang / scope of delivery
geschirmt / shielded, LSA
J02021A0030 alpinweiß / alpine white



4



5 Lieferumfang / scope of delivery
geschirmt / shielded, LSA
J02022A0050 alpinweiß / alpine white
J02022A0051 lichtgrau / light grey

ungeschirmt / unshielded
J02022A0053 lichtgrau / light grey




6 Lieferumfang / scope of delivery
Modular
H02000A0103 alpinweiß / alpine white



i Hinweis für Montage und Benutzung / Note for Installation and Use
Anschlussdosen und Patch Panels entsprechen den Normen / Outlets and Patch Panels meet the specifications EN 50173-1, IEC 60603-7-51 und / and IEC 60603-7-41.

7 Abisolierlänge / stripping length
min. 60 mm

S/FTP




Geflechtschirm nach hinten legen
fold braided shield backwards

Adernpaare vorsortieren / presort pairs
Paarabschirmung nicht entfernen
do not remove the pair screen

8 min. 60 mm


U/FTP



Beilaufdraht gewickelt / drain wire wrapped

9 Isolierkreuz abschneiden
cut off cross separator


U/UTP




Verdrillung der Adernpaare nicht auflösen / do not untwist the pairs

10 32 mm, 24 mm, 8 mm, 16 mm

S/FTP und/and U/FTP:
Paarabschirmung auf Maß entfernen
remove the pair screen according to size



11



12 Anschluss Connection

Farbcode Colour code	RJ45 PIN Nr./No.	10BT/ 100BT	1 Gigabit/ 10 Gigabit Ethernet	Token Ring ISDN/So	Upo/ TEL
W - G	1	•	•		
G	2	•	•		
W - O	3	•	•		
BL	4	•	•		
W - BL	5	•	•		
O	6	•	•		
W - BR	7	•	•		
BR	8	•	•		

Anwendung / Application

13 LSA-Plus Anlegewerkzeug LSA Plus Tool N01002A0001 Auf Position vom Kabelbinder-Schloss achten pay attention to the position of cable tie lock	14 Alternativ alternatively Paarabschirmung auf Maß (s. Bild 10) entfernen remove the pair screen according to size (see figure 10)	15 Optional: L00040A0009 Potentialausgleich-Anschluss-Set bonding kit LSA
16 AMJ- / UMJ-Module und Kupplungen AMJ- / UMJ Modules and Couplers	18 Modul oben in den Modulträger einhaken und unten einrasten / engage module in bezel and push it downwards until it snap; secure it into place Einbau des Moduls installing the modules	19 Optional: L00040A0009 Potentialausgleich-Anschluss-Set bonding kit Modular Optional: Kabelkanalmontage / cable duct
17 Modular	20	21
22 Für Tragschiene TH35 for mounting rail TH35TH35 nach / acc. to DIN 60175	22a Grundplatte auf Tragschiene verrasten press base plate until snap-in	22b Rückansicht / rear view
23 Optional: DIN Tragschienen-Adapter / DIN mounting rail adapter 2xH06000A0056	23a Grundplatte mit Tragschienen-Adapter auf Tragschiene verrasten snap base plate and adapter onto DIN mounting rail	23b Rückansicht / rear view
Demontage / Disassembly 22c 1 22c 2 23c		