Produktdatenblatt






Philips Amigo Deckenventilator mit RGB-Beleuchtung 40 W (Ventilator) + 20 W (Leuchte) 2700–6500 K, dimmbar, inkl. Fernbedienung, weiß

Der Philips Amigo Deckenventilator mit LED-Licht bringt Farbe, Komfort und frische Luft in Deine Wohnräume – das ganze Jahr über. Die gebogenen, sicher umschlossenen Flügel erzeugen einen angenehm gleichmäßigen Luftstrom von bis zu 30m³/min. Mit sechs Geschwindigkeiten und zwei Laufrichtungen genießt Du schnelle Abkühlung im Sommer und eine effiziente Luftzirkulation im Winter. Der leise Motor arbeitet mit weniger als 58dB und die optimierte Flügelform reduziert Windgeräusche. Für stimmungsvolles Licht sorgen neun farbige Modi, darunter sechs dynamische Farbshows sowie einstellbares Weißlicht von warm (2700K) bis kühl (6500K). Mit der verbesserten RF-Fernbedienung steuerst Du Licht und Ventilator bequem von überall im Raum – ganz ohne Zielen. So passt sich Amigo nahtlos Deiner Stimmung, Deinem Tagesablauf und jeder Wohnsituation an.

Technische Daten

Max. Wattage	60
Sockel	Integrierte LED
Schutzklasse	Klasse II
Schutzart	IP20
Volt	230
Lumen	4400
Kelvin	2700-6500

Artikeldaten

EAN Artikel	8721103145710
Bestellnummer (EOC)	14571000
12NC	929004782211
Flammenanzahl	1
Zolltarifnummer	9405114090
Herkunftsland	China

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	1.55
Artikel mit Verpackung / kg	2.32

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	15.1	48.0	48.0
Verpackung in cm (H/B/T)	51.7	18.7	51.7

Design/Materialausführ.

Material	Plastik
Grundfarbe	Weiß
Dimmeffekt	

Energieeffizienz

Kategorie	E

Inkl.

Inkl. Batterie	Nein
Inkl. Dimmschalter	Ja
Inkl. Bridge	Nein
Inkl. Leuchtmittel	Ja

Verschiedenes

Typ	
Kabellänge	
Höhenverstellbar	Nein

Ausstellungsdatum: 12.03.2026
Signify GmbH
Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.