

Produktdatenblatt



Philips Solr LED Deckenleuchte 35W mit DC-Ventilator 32W mit einziehbaren Rotorblättern, 2700-5500 Kelvin, 4500 Lumen bei 4000K, dimmbar mit Fernbedienung, weiß

Mit dem Philips Solr Deckenventilator genießt du angenehmes Raumklima und hochwertiges Licht in einem Produkt. Die Kombination aus leisem DC-Motor und dimmbarer LED-Beleuchtung sorgt für Komfort im Alltag. Die einziehbaren Rotorblätter und die intuitive Fernbedienung machen Solr zur idealen Lösung für moderne Wohnräume.

Technische Daten

Max. Wattage	67
Sockel	Integrierte LED
Schutzklasse	Klasse I
Schutzart	IP20
Volt	230
Lumen	4500
Kelvin	2700-5500

Artikeldaten

EAN Artikel	8721103103130
Bestellnummer (EOC)	
12NC	929004749511
Flammenanzahl	1
Zolltarifnummer	9405119090
Herkunftsland	China

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	5.30
Artikel mit Verpackung / kg	8.90

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	37.5	106.0	106.0
Verpackung in cm (H/B/T)	29.4	55.7	55.7

Design/Materialausführ.

Material	Metall
Grundfarbe	Weiß
Dimmeffekt	

Energieeffizienz

Kategorie	E
-----------	---

Inkl.

Inkl. Batterie	Nein
Inkl. Dimmschalter	Ja
Inkl. Bridge	Nein
Inkl. Leuchtmittel	Ja

Verschiedenes

Typ	
Kabellänge	
Höhenverstellbar	Nein



Ausstellungsdatum: 25.02.2026

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.