

SCHNELLER A4- FARBLASERDRUCKER FÜR MEHR PRODUKTIVITÄT.

i-SENSYS LBP673Cdw II

A4-Farblaserdrucker für reibungslose und schnelle Druckprozesse, der speziell für die einfache Nutzung in kleineren Arbeitsbereichen konzipiert ist.



HOCHWERTIGE DRUCKE

Der Toner sorgt mit dem breiten Farbspektrum für eine hochwertige Farbwiedergabe und für erstklassige helle und dunkle Töne – für außergewöhnlich hochwertige Druckergebnisse.

UNKOMPLIZIERTE BENUTZERERFAHRUNG

Die verschiedenen Druckaufgaben lassen sich ganz intuitiv ausführen, und über einen QR-Code gelangt man schnell zu relevanten Teilen des Online-Handbuchs.

360°-SICHERHEIT

Der Canon Security Settings Navigator empfiehlt geeignete Sicherheitseinstellungen zum Schutz vor Sicherheitslücken und Cyber-Bedrohungen.

VERBESSERTE NACHHALTIGKEIT

Die Toner-Cartridges sind mit recycelten Kunststoffen und Karton verpackt, was gut für die Umwelt ist.

TECHNISCHE DATEN

i-SENSYS LBP673Cdw II

DRUCKEREIGENSCHAFTEN	
Druckgeschwindigkeit	Einseitig: Bis zu 33 Seiten/Min. (A4), Bis zu 60 Seiten/Min. (A5, quer) Beidseitig: Bis zu 29,5 ISO-Seiten/Min. (A4)
Druckverfahren	Farblaserdruck
Druckqualität	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
Aufwärmzeit	Ca. 16,6 Sekunden nach dem Einschalten
Druckfreier Rand	Jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts
Erweiterte Druckfunktionen	Encrypted Secure Print Secure Print Drucken von USB-Stick (JPEG, TIFF, PDF) Microsoft Universal Print-Unterstützung iOS: AirPrint, Canon PRINT App Android; Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT App, IPP Everywhere
MEDIENHANDLING	
Papierzufuhr (Standard)	Bis zu 250 Blatt Mehrzweckezug: bis zu 50 Blatt
Papierzufuhr (optional)	Papierkassette für bis zu 550 Blatt
Maximale Papierkapazität	850 Blatt
Papierausgabe	150 Blatt
Druckmedientypen	Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, gestrichenes Papier, gelochtes Papier, Etiketten, Postkarten, Umschläge
Druckmedienformate	Kassette (Standard): A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Umschläge (COM10, DL, C5, Monarch). Individuelle Formate: Min. 98 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm. Mehrzweckezug: A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Registerkarten, Umschläge (COM10, DL, C5, Monarch), Individuelle Formate: Min. 76 x 127 mm, max. 216 x 356 mm. Kassette (optional): A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten. Individuelle Formate: min. 100 x 148 mm, max. 216 x 356 mm.
Papiergewicht	Kassette (Standard und optional): 60 bis 163 g/m ² (bis 200 g/m ² bei gestrichenem Papier) Mehrzweckezug: 60 bis 176 g/m ² (bis 200 g/m ² bei gestrichenem Papier)
Beidseitiges Drucken	Automatische Kassette: DIN A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Individuelle Formate: min. 148 x 148 mm, max. 216 x 356 mm 60 bis 200 g/m ²
ALLGEMEINE ANGABEN	
Stromversorgung	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Stromverbrauch	Maximum: ca. 1.380 W Betrieb: ca. 700 W Standby: ca. 24,0 W Ruhemodus: ca. 1,0 W Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): ca. 0,31 kWh/Woche ⁶ Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Geräuscentwicklung	Schallleistung ¹ Betrieb: max. 65 dB Standby: max. 36 dB Schalldruck ¹ Betrieb: einseitig ca. 51 dB (Farbe) / 50 dB (S/W) beidseitig ca. 51 dB (Farbe) / 50 dB (S/W) Standby: 25 dB
Abmessungen (B x T x H)	Ca. 425 x 427 x 300 mm
Gewicht	Ca. 17,1 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30 °C 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
Bedienfeld	5-Zeilen-LCD, 3 LEDs (Auftrag, Fehler, Energiesparmodus), Tastatur mit 10 Zifferntasten
CONTROLLER	
Prozessorgeschwindigkeit	1.200 MHz
Speicher	1 GB
Speicher	4 GB
Druckersprachen	UFR II, PCL5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3
Schriftarten	45 PCL-Schriften, 136 PS-Schriften
Schnittstellen und Anschlüsse	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kabellos 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung
Netzwerkprotokoll	Drucken: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / WSD) Management: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicherheit: TLS1.3, IPSec, IP-/Mac-Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicherheit (kabellos): Infrastruktur-Modus: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Zugriffspunktmodus: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Software- und Druckermanagement	Remote User Interface (RUI), Department-ID-Sicherheitsfunktion, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: Serverbasierte Software für die zentrale Verwaltung mehrerer Systeme Verbindung zu externen Sicherheitsprüfsystemen (Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement) eMaintenance: Das eingebettete RDS ermöglicht u.a. Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose.

TECHNISCHE DATEN

i-SENSYS LBP673Cdw II

Unterstützte Betriebssysteme	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 macOS X Version 10.15 & höher Linux ³
VERBRAUCHSMATERIALIEN	
All-in-One-Cartridges	Cartridge 069 Schwarz (2.100 Seiten ⁴) ⁵ Cartridge 069H Schwarz (7.600 Seiten ⁴) ⁵ Cartridge 069 Cyan (1.900 Seiten ⁴) ⁵ Cartridge 069H Cyan (5.500 Seiten ⁴) ⁵ Cartridge 069 Magenta (1.900 Seiten ⁴) ⁵ Cartridge 069H Magenta (5.500 Seiten ⁴) ⁵ Cartridge 069 Gelb (1.900 Seiten ⁴) ⁵ Cartridge 069H Gelb (5.500 Seiten ⁴) ⁵
ZUBEHÖR	
Artikel	Papierkassette PF-K1 (550-Blatt-Kassette)

Fußnoten

^[1] Geräuscentwicklungswerte gemäß ISO 7779. Basierend auf ISO 9296 kann die genannte Zahl abweichen. Betrieb: max. 62 dB

^[2] Unterstützt nur Befehle. Voraussetzung: Treiber von Drittanbietern oder Direkt-
druck per Programm.

^[3] Nur online erhältlich.

^[4] Basierend auf ISO/IEC 19798.

^[5] Starter-Cartridges Schwarz für ca. 1.200 Seiten und Cyan/ Magenta/ Gelb für 1.100
Seiten im Lieferumfang enthalten.

^[6] Nach den Bestimmungen US ENERGY STAR® Version 3.2.

i-SENSYS LBP673Cdw II



Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 69 299 936 80
canon.de

Canon Austria GmbH
Canon CEE GmbH
Am Europlatz 2
1120 Wien
Austria
Canon Helpdesk
Tel. (01) 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtistrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

German edition
© Canon Europa N.V. 2025