



TCL 55P69K Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz

Marke : TCL

Produktfamilie: P69K

Artikel-Code: 55P69K

Produktname : 55P69K

TCL 55P69K. Bildschirmdiagonale: 139,7 cm (55"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LED, Bildschirmform: Flach, LED-Hintergrundbeleuchtungstyp: Direct-LED. Smart-TV. Motion Interpolation Technologie: PPI (Picture Performance Index) 2500, Reaktionszeit: 15 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9. Digitales Signalformatsystem: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. WLAN, Ethernet/LAN. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	139,7 cm (55")	RF Verbindungstyp	F, IEC
HD-Typ *	4K Ultra HD	Common interface (CI) *	✓
Bildschirmtechnologie *	LED	Common interface Plus (CI+) *	✓
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	Common Interface Plus (CI+) Version	1.4
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp	Direct-LED	Anzahl HDMI-Anschlüsse *	3
Bildschirmform *	Flach	Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)	T-link
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Stromeingang	✓
Reaktionszeit	15 ms	Komponentenausgang Video (YPbPr/YCbCr)	1
Vollbildverfahren	✓	Management-Funktionen	
Motion Interpolation Technologie *	PPI (Picture Performance Index) 2500	Sprachsteuerung	✓
Wiederholfrequenz	60 Hz	Elektronischer Programmführer (EPG)	✓
Display-Bildwiederholrate unterstützt	50 Hz, 60 Hz	Programmierphase	8 Tag(e)
Dynamisches Kontrastverhältnis	Mega-Kontrast	On-Screen-Display (OSD)	✓
Marketingbezeichnung		Anzahl OSD-Sprachen	59
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	Bild-in-Bild	✗
Bildschirmdiagonale (cm)	140 cm	Hotelmodus	✗
Max. Helligkeit	65%	Basishotelmodus	✗
Sichtbare Größe (diagonal)	138 cm	Automatische Abschaltung	✓
TV-Tuner		Sleep-Timer	✓
Tunertyp *	Analog & Digital	Funktioniert mit Amazon Alexa	✓
Analoges Signalformatsystem *	NTSC, PAL BG, PAL DK, PAL I, PAL L, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L	Funktioniert mit Google Assistant	✓
Digitales Signalformatsystem *	DVB-C, DVB-S2, DVB-T2	Funktioniert mit Samsung Bixby	✗
Anzahl der Tuners	1 Signalempfänger	Funktioniert mit Apple Siri	✗
Automatische Kanalsuchlauf	✓	Energie	
Smart TV		Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Smart-TV *	✓	Stromverbrauch (max.)	125 W
Internet-TV *	✓	Energieeffizienzklasse (SDR) *	E
Installiertes Betriebssystem *	Google TV	Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Version des Betriebssystems	12,0	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	61 kWh
Zeitverschiebung	✗	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	90 kWh
Apple AirPlay 2-Unterstützung	✓		
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)	✓		

Smart TV		Energie	
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version	2.0.2	Energieeffizienzskala	A bis G
Smart-Modi	Spiel, Sport	Betriebsbedingungen	
Integrierter Chromecast	✓	Betriebstemperatur	5 - 35 °C
App-Verteilungsplattform	Google Play	Markeneigenschaften	
Video-Apps	Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Google TV, HBO Max, Netflix, Paramount+, Rakuten TV, Twitch, Vimeo, YouTube	TCL-Technologien (AV/TV)	4K HDR Display, Apple AirPlay, Chromecast Built-In, Dynamic Colour Enhancement, Google Cast, HVA Screen, HomeKit support, T-cast
Audio		Gewicht und Abmessungen	
Anzahl der Lautsprecher *	2	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	1226 mm
RMS-Leistung *	20 W	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	255 mm
Audio Kanäle	2.0 Kanäle	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	750 mm
Eingebauter Subwoofer	✗	Gewicht (inklusive Standfuß)	9,7 kg
Eingebaute Audio-Decoder	DTS, DTS Virtual:X, Dolby AC4, Dolby Atmos, Dolby TrueHD	Breite (ohne Standfuß)	1226 mm
Equalizer	✓	Tiefe (ohne Standfuß)	72 mm
Auto Lautstärkeregler	✓	Höhe (ohne Standfuß)	711 mm
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)	✓	Gewicht (ohne Standfuß)	9,3 kg
Netzwerk		Breite der Standhalterung	105 cm
WLAN *	✓	Tiefe der Standhalterung	25,5 cm
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Verpackungsdaten	
Bluetooth *	✓	Verpackungsgewicht	12,7 kg
Ethernet/LAN *	✓	Verpackungsbreite	1355 mm
Wi-Fi Direct	✓	Verpackungstiefe	124 mm
Bluetooth-Profil	A2DP, HID	Verpackungshöhe	825 mm
Webbrowser	✓	Paketgewicht	13,4 kg
Design		Lieferumfang	
Produktfarbe *	Schwarz	Desktop-Ständer	✓
VESA-Halterung *	✓	Montageset	✓
Panel-Montage-Schnittstelle	200 x 200 mm	Mitgelieferte Kabel	AC
Umgebungsbeleuchtung	✗	Fernbedienung enthalten	✓
Rahmenloses Design	✓	Fernbedienungstyp	RC833A
Jahr der Einführung	2025	Smart Remote enthalten	✓
Ständertyp	Beinständer	Soundbar enthalten	✓
Leistungen		E-Handbuch	✓
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)	Sprachen des Handbuchs	Dänisch, Englisch, Finnisch, Multi, Norwegisch, Schwedisch
Verbesserung des Videotexts	✓	Verstellbarer Schrankständer	✗
Untertitelfunktion	✓	Logistikdaten	
Unterstützte Videoformate	AV1, AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM	Anzahl max. stapelbarer Kartons	2 Stück(e)
Unterstützte Audioformate	MP3, WMA	Höhe des Versandkartons	825 mm
Unterstützte Bildformate	BMP, HEIF, JPG	Breite des Versandkartons	1355 mm
Videokompressionsformate	H.264, H.265, MPEG2	Anzahl Produkte pro Versandkarton	1 Stück(e)
AI-Upscale	✓	Länge des Versandkartons	124 mm
Bildverarbeitungsverfahren	TCL AiPQ Processor	Produkte pro Palettenlage	6 Stück(e)
Geräuschunterdrückung *	✓	Palettenbreite netto	140 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung *	✓	Palettenlänge netto	80 cm
Anzahl Prozessorkerne	4	Palettenhöhe netto	179,5 cm
AMD FreeSync	✓	Palettengewicht netto	167,4 kg
Spiel-Funktionen	Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Bar 2.0, Game Master	Palettenbreite (brutto)	140 cm
4K Ultra HD Hochskalierung	✓	Palettenlänge (brutto)	80 cm
Smartphone Fernsteuerung	✓	Palettenhöhe (brutto)	179,5 cm
		Palettengewicht (brutto)	167,4 kg
		Produkte pro Palette	12 Stück(e)
		Sonstige Funktionen	
		Batteriegewicht	15 g
		Kabellänge	1,5 m

Leistungen		Sonstige Funktionen	
USB-Aufnahme	✗	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
DVD-Player	✗	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 75%
Anschlüsse und Schnittstellen		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
HDMI-Version	2.1	Integrierte Kamera	✗
HDMI Quick Switch	✓	Akku-/Batterietechnologie	Alkali
Audio Return Channel (ARC)	✓	Ursprungsland	Polen
HDCP	✓	Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert	✓
HDCP-Version	2.2	Garantiezeit	2 Jahr(e)
PC-Eingang (D-Sub) *	✗		
DVI Anschluss	✗		
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1		
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	1		
Optischer Audio-Digitalausgang	1		
Anzahl RF Anschlüsse	2		



5901292527815

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.