

OLIGHT

Baton 4 Pro & Baton Ultra

USER MANUAL

www.ilight.com

Specifications

Mode	Baton 4 Pro	Baton Ultra
Turbo	1,600—600 lm/2 + 198 min	1,800—600 lm/1.5 + 198 min
High	600—120 lm/200 + 20 min	
Medium	120 lm/18 h 30 min	
Low	15 lm/155 h	
Moonlight	< 1 lm/100 days	
Basic Parameters		
Net Weight (g/oz)	114/4.02	115/4.06
Maximum Range (m)	200	300
Maximum Light Intensity (cd)	10,000	22,500
Drop Impact Resistance (m)	1.5	2
LED	Max 15 W	Max 18 W
Dimensions	(L) 111 x (D) 23 mm (L) 4.37 x (D) 0.9 in	(L) 113 x (D) 23 mm (L) 4.45 x (D) 0.9 in
Operating Temperature (°C)	0—45	
IP Rating	IPX8	
Battery Information		
Battery Capacity (mAh)	3,500	
Battery Voltage (V)	3.6	
Battery Energy (wh)	12.6	
Charging Method	MCC3 / USB-C	
Full Charge Time	4.5 h (MCC3) / 3.5 h (USB-C)	
Input	4.2 V 1.5 A (MCC3) / 5 V 1.5 A (USB-C)	

Operating Instructions

Function	Operations	Baton 4 Pro	Baton Ultra	
Side Switch	ON/OFF	Single press the side switch.	●	●
	Moonlight	When off, press and hold the side switch for more than 1 second.	●	●
	Turbo	Quick double press the side switch.	●	●
	Strobe	Quick triple press the side switch.	●	●
	Change Brightness	When on, press and hold the side switch.	●	●
	Lockout	Press and hold the side switch for 1 second.	●	●
Tail Button	Unlock	When off, press and hold the side switch for 2 seconds.	●	●
	High	When off, press the tail button.	●	●
	OFF	When on, press the tail button.	●	●
	Turbo	Quick double press the tail button.	●	●
	Momentary-On	Press and hold the tail button to keep Turbo; release to turn it off.	●	●



Scan the QR code to visit www.ilight.com for more.

(SV) Swedish	
Innan första användning, ta bort isoleringsskiktet. Bruksanvisning: Sådan knäppfunktioner: Slå på/Av: Klicka på sidoknappen. Månskenläge: I avstängt läge, håll sidoknappen intryckt i mer än 1 sekund. Max ljusstyrka: Dubbelklicka snabbt på sidoknappen. Strobo: Trippliklicka snabbt på sidoknappen. Justera ljusstyrka: I påslaget läge, håll sidoknappen intryckt. Läsningsoperationer: Läs: I avstängt läge, håll mittenknappen intryckt i 2 sekunder. Läs upp: I låst läge, håll mittenknappen intryckt i 1 sekund. Svansknäppfunktioner: Hög ljusstyrka: I avstängt läge, klicka på svansknappen. Stäng av: I påslaget läge, klicka på svansknappen. Max ljusstyrka: Dubbelklicka snabbt på svansknappen. Omedelbar max ljusstyrka: Håll svansknappen intryckt för max ljusstyrka, släpp för att stänga av.	• Speciellt batteri; ta inte bort för att ladda. Tips: - Lägg inte i en ryggsäck, tygsväsk eller värmekänslig plastbehållare i högt temperatur. - Aktivera inte höghastighetsladdningsuppreppade gånger för att undvika överhettning av ytan. - Om ficklampans yta blir för varm, ställ den på låg ljusstyrka eller stäng av den tillfälligt. - Förvara inte i en bil eller liknande platser där temperaturen kan överstiga 60 °C. - Slicka inte på laddningsporten eller sätta den i munnen; porten kan ha en svag elektrisk potential som kan orsaka obehag. - Inte en leksak för husdjur. - Demontera inte produkten. - Sänk inte ner den i havsvatten eller frätande vätskor, då detta kan skada produkten. - Vid långtidsförvaring, ta bort batteriet. - Ladda produkten endast i miljör med temperaturer mellan 0 °C och 45 °C. UTESLUTNINGSKLAUSUL Olight ansvarar ej för olyckor eller skador som uppstår av användning av produkten som inte överensstämmer med varningarna i manualen, inklusive men inte begränsat till en användning av produkten som inte överensstämmer med det rekommenderade laddningsfälgat.
(NL) Nederlands	
Varnings: - Använd inte skadade, deformationer eller trasiga batterier. - Kassera batterier enligt lokala lagar; behandla inte batterier som hushållsavfall. Felaktig bortskaffande kan orsaka att batteriet exploderar. - Kortslut inte medvetet de exponerade terminalerna på laddningsporten med metall. - Vid transport, se till att ficklampan är låst för att förhindra oavsiktlig aktivering som kan orsaka brandrisk. - Titta inte direkt på ljuskällan eller riksa den mot ögonen, det kan orsaka tillfällig blindhet och allvariga skador på näthinnan. - Täck inte ljusutsläppet på nära håll, den strålade energin kan orsaka att närliggande föremål antänds. - Använd inte icke-specifierade laddare för att ladda denna produkt. - Hög temperaturvarning: Rör inte vid högttemperaturvarningsområdet på ytan, det kan orsaka brännskador.	Vergrendelen: In de uitsgeschakelde toestand, houd de middenknop 2 seconden ingedrukt. Onvrendelen: In de vergrendelde toestand, houd de middenknop 1 seconde ingedrukt. Staarknopfuncties: Hoge helderheid: In de uitsgeschakelde toestand, druk op de staarknop. Uitschakelen: In de ingeschakelde toestand, druk op de staarknop. Maximale helderheid: Dubbelklik snel op de staarknop. Directe maximale helderheid: Houd de staarknop ingedrukt voor maximale helderheid, laat los om uit te schakelen.
	Waarschuwingen: - Gebruik geen beschadigde, vervormde of gebroken batterijen. - Verwijder batterijen volgens de lokale wetgeving; behandeld batterijen niet als huishoudafval. Onjuiste verwijdering kan leiden tot explosie van de batterij. - Zorg ervoor dat de zaklamp is vergrendeld bij transport om onbedoelde activering en brandgevaar te voorkomen. - Nik niet rechtstreeks naar de lichtbron of richt deze op de ogen, dit kan tijdelijke blindheid en ernstige netvliesbeschadiging veroorzaken. - Blokkeer de lichtuitgang niet met dichtbij, de uitgestraalde energie kan nabijgelegen voorwerpen doen vlamvaten. - Gebruik geen niet-gespecificeerde opladers om dit product op te laden. - Hoge temperatuurwaarschuwing: Raak het hoge temperatuur-waarschuwinggebied op het oppervlak niet aan, dit kan brandwonden veroorzaken. - Proprietaire batterij; verwijder niet voor opladen. Plaatst niet in een rugzak, stoffen tas of hitteveilige plastic container bij hoge temperaturen. Aan/Uit: Druk op de zijknop. Maanskinmodus: In de uitsgeschakelde toestand, houd de zijknop meer dan 1 seconde ingedrukt. Maximale helderheid: Dubbelklik snel op de zijknop. Stroboscoop: Drievoudig snel klikken op de zijknop. Helderheid aanpassen: In de ingeschakelde toestand, houd de zijknop ingedrukt. Vergrendelingsoperaties:
04	06

• Si la temperatura de la superficie de la linterna es demasiado alta, cambie a brillo bajo o apague la linterna. • No la guarde en un coche ni en entornos similares donde las temperaturas puedan superar los 60 °C. • No lama ni se lleve el puerto de carga a la boca; podría haber una ligera tensión eléctrica que podría causar molestias. • No es un juguete para mascotas. • No desmonte el producto. • No sumerja el dispositivo en agua de mar ni líquidos corrosivos, ya que podría dañarlo. • Retire la batería si la va a guardar durante un tiempo prolongado. • Mantenga el puerto de carga en seco y limpio y seco. • Cargue el producto únicamente en entornos con temperaturas entre 0 °C y 45 °C. CLAUULA DE EXCLUSIÓN <i>Olight no es responsable de los daños o lesiones sufridas como resultado del uso inadecuado del producto como se indica en las advertencias del manual de uso, incluyendo pero no limitado a los problemas causados por no usar el modo de bloqueo recomendado.</i>	高輝度: 電源オフの状態で、テールボタンをクリックします。 電オフ: 電源オンの状態で、テールボタンをクリックします。 最大輝度: テールボタンを素早くダブルクリックします。 インストール最大輝度: テールボタンを長押しすると最大輝度になり、離すとオフになります。	• 懐中電灯の表面温度が高すぎる場合は、明るさを低くする、一時的に懐中電灯をオフにしてください。 • 車内など、60℃を超える可能性のある場所に保管しないでください。 • 充電ポートを湿気たり、口に入れたりしないでください。微弱な電位が発生し、不快感を感じる場合があります。 • ペットのおもちゃではありません。 • 製品を分解しないでください。 • 海水や腐食性液体に浸さないでください。製品が損傷する恐れがあります。 • 長期保管する場合は、バッテリーを取り外してください。 • テール充電ポートは清潔で乾燥した状態に保ってください。 • 製品の充電は0℃〜45℃の温度範囲で行ってください。 • 充電ポートの露出した端子を故意に金属でショートさせないでください。 • 持ち運びの際は、誤って点灯して火災の危険につながるのを防ぐため、懐中電灯がロックされていることを確認してください。 • 光源を直接視たり、目に当てたりしないでください。一時的な失明や深刻な網膜損傷を引き起こす可能性があります。 • 発光点を至近距離で覗かなくてください。放出されたエネルギーにより、近くの物体が発火する可能性があります。 • 指定以外の充電器を使用して本製品を充電しないでください。 • 高温警告: 表面の高温警告部分に触れないでください。火傷の原因となる可能性があります。 • 専用電池です。充電のために取り外さないでください。
初期で使用する前に、絶縁材を取り外してください。 操作方法: サイドスイッチ操作: 電源のオン/オフ: サイドスイッチをクリックします。 ムーンライトモード: 電源オフの状態で、サイドスイッチを1秒以上押し続けます。 最大輝度: サイドスイッチを素早くダブルクリックします。 ストロボ: サイドスイッチを素早くトリブルクリックします。 輝度調整: 電源オフの状態で、サイドスイッチを長押しします。 ロック操作: ロック: 電源オフの状態で、センターボタンを2秒間押し続けます。 ロック解除: ロック状態の状態で、センターボタンを1秒間押し続けます。 テールボタン操作:	最大輝度: テールボタンを素早くダブルクリックします。 インストール最大輝度: テールボタンを長押しすると最大輝度になり、離すとオフになります。	• 懐中電灯の表面温度が高すぎる場合は、明るさを低くする、一時的に懐中電灯をオフにしてください。 • 車内など、60℃を超える可能性のある場所に保管しないでください。 • 充電ポートを湿気たり、口に入れたりしないでください。微弱な電位が発生し、不快感を感じる場合があります。 • ペットのおもちゃではありません。 • 製品を分解しないでください。 • 海水や腐食性液体に浸さないでください。製品が損傷する恐れがあります。 • 長期保管する場合は、バッテリーを取り外してください。 • テール充電ポートは清潔で乾燥した状態に保ってください。 • 製品の充電は0℃〜45℃の温度範囲で行ってください。 • 充電ポートの露出した端子を故意に金属でショートさせないでください。 • 持ち運びの際は、誤って点灯して火災の危険につながるのを防ぐため、懐中電灯がロックされていることを確認してください。 • 光源を直接視たり、目に当てたりしないでください。一時的な失明や深刻な網膜損傷を引き起こす可能性があります。 • 発光点を至近距離で覗かなくてください。放出されたエネルギーにより、近くの物体が発火する可能性があります。 • 指定以外の充電器を使用して本製品を充電しないでください。 • 高温警告: 表面の高温警告部分に触れないでください。火傷の原因となる可能性があります。 • 専用電池です。充電のために取り外さないでください。
(JP) 日本語 初期で使用する前に、絶縁材を取り外してください。 操作方法: サイドスイッチ操作: 電源のオン/オフ: サイドスイッチをクリックします。 ムーンライトモード: 電源オフの状態で、サイドスイッチを1秒以上押し続けます。 最大輝度: サイドスイッチを素早くダブルクリックします。 ストロボ: サイドスイッチを素早くトリブルクリックします。 輝度調整: 電源オフの状態で、サイドスイッチを長押しします。 ロック操作: ロック: 電源オフの状態で、センターボタンを2秒間押し続けます。 ロック解除: ロック状態の状態で、センターボタンを1秒間押し続けます。 テールボタン操作:	高輝度: 電源オフの状態、テールボタンをクリックしてください。 電オフ: 電源オンの状態で、テールボタンをクリックしてください。 最大輝度: テールボタンを素早くダブルクリックしてください。 インストール最大輝度: テールボタンを長押しすると最大輝度になり、離すとオフになります。	• 懐中電灯の表面温度が高すぎる場合は、明るさを低くする、一時的に懐中電灯をオフにしてください。 • 車内など、60℃を超える可能性のある場所に保管しないでください。 • 充電ポートを湿気たり、口に入れたりしないでください。微弱な電位が発生し、不快感を感じる場合があります。 • ペットのおもちゃではありません。 • 製品を分解しないでください。 • 海水や腐食性液体に浸さないでください。製品が損傷する恐れがあります。 • 長期保管する場合は、バッテリーを取り外してください。 • テール充電ポートは清潔で乾燥した状態に保ってください。 • 製品の充電は0℃〜45℃の温度範囲で行ってください。 • 充電ポートの露出した端子を故意に金属でショートさせないでください。 • 持ち運びの際は、誤って点灯して火災の危険につながるのを防ぐため、懐中電灯がロックされていることを確認してください。 • 光源を直接視たり、目に当てたりしないでください。一時的な失明や深刻な網膜損傷を引き起こす可能性があります。 • 発光点を至近距離で覗かなくてください。放出されたエネルギーにより、近くの物体が発火する可能性があります。 • 指定以外の充電器を使用して本製品を充電しないでください。 • 高温警告: 表面の高温警告部分に触れないでください。火傷の原因となる可能性があります。 • 専用電池です。充電のために取り外さないでください。
12	13	14

(IT) Italiano	
Prima del primo utilizzo, rimuovere l'isolante. Istruzioni per l'uso: Funzionamento dell'interruttore laterale: Accensione/Spegnimento: Fare clic sull'interruttore laterale. Modalità luce lunare: A dispositivo spento, tenere premuto il pulsante laterale per più di 1 secondo. Luminosità massima: Fare doppio clic rapido sul pulsante laterale. Regolazione della luminosità: A dispositivo acceso, tenere premuto il pulsante laterale. Operazioni di blocco: Blocco: A dispositivo spento, tenere premuto il pulsante centrale per 2 secondi. Solocco: A dispositivo bloccato, tenere premuto il pulsante centrale per 1 secondo. Funzionamento del pulsante posteriore: Luminosità elevata: A dispositivo spento, fare clic sul pulsante posteriore. Spegnimento: A dispositivo acceso, fare clic sul pulsante posteriore. Luminosità massima: Fare doppio clic rapido sul pulsante posteriore. Luminosità massima istantanea: Tenere premuto il pulsante posteriore per la massima luminosità, rilasciarlo per spegnere.	• Non guardare direttamente la fonte di luce né puntarla negli occhi, poiché ciò potrebbe causare cecità temporanea e gravi danni alla retina. • Non ostruire la porta di emissione luminosa a distanza ravvicinata; l'energia emessa potrebbe causare l'incendio di oggetti vicini. • Non utilizzare caricabatterie non specificati per caricare questo prodotto. • Avvertenza sulle alte temperature: non toccare l'area di avvertenza sulle alte temperature sulla superficie, poiché potrebbe causare ustioni cutanee. • Batteria proprietaria; non rimuovere per la ricarica. Suggerimenti: - Non riporre in uno zaino, in una borsa di tessuto o in un contenitore di plastica termoisolante ad alta temperatura. - Non attivare ripetutamente le modalità ad alta luminosità per evitare il surriscaldamento della superficie. - Se la temperatura superficiale della torcia è troppo alta, passare alla bassa luminosità o spegnere temporaneamente la torcia. - Non conservare in auto o in ambienti simili dove le temperature possono superare i 60 °C. - Non leccare o mettere in bocca la porta di ricarica; potrebbe esserci una leggera tensione elettrica che potrebbe causare disagio. - Non immergere in acqua o in liquidi corrosivi, poiché ciò potrebbe danneggiare il prodotto. - Per una conservazione a lungo termine, rimuovere la batteria. - Mantenere la porta di ricarica periodicamente pulita e asciutta. - Caricare il prodotto solo in ambienti con temperature comprese tra 0 °C e 45 °C. CLAUOLA DI ESCLUSIONE RESPONSABILITÀ Olight non è responsabile per danni o lesioni subiti risultanti dall'uso del prodotto non coerente con le avvertenze nel manuale, incluso l'uso non corretto della modalità di blocco consigliata.
Avvertenze: - Non utilizzare batterie danneggiate, deformate o rotte. - Smaltire le batterie secondo le normative locali, non smaltirle come rifiuti domestici. Uno smaltimento improprio può causare l'inquinazione della batteria. - Non cortocircuitare intenzionalmente i terminali esposti della porta di ricarica con parti metalliche. - Durante il trasporto, assicurarsi che la torcia sia bloccata per evitare attivazioni accidentali che potrebbero causare rischi di incendio.	FCC compliance statement This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off or on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. ISED Notice This device complies with Industry Canada's ICES standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Cet appareil est conforme aux normes ICES d'industrie Canada.L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
CLAUOLA DI ESCLUSIONE RESPONSABILITÀ Olight non è responsabile per danni o lesioni subiti risultanti dall'uso del prodotto non coerente con le avvertenze nel manuale, incluso l'uso non corretto della modalità di blocco consigliata.	FCC compliance statement This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off or on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. ISED Notice This device complies with Industry Canada's ICES standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Cet appareil est conforme aux normes ICES d'industrie Canada.L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
20	21

</