

STX M12x1 CS X-coded Cat.6_A CS8X180-3-5IDC533FA000

Montagehinweis / Mounting information (Montageanleitung siehe / Mounting instructions see www.telegaertner.com)

1 Lieferumfang / scope of delivery



Kabeldichtung vormontiert für Kabel Ø7.7-9.0 mm
cable sealing assembled for cable Ø>0.3-0.35 inch



Kabeldichtungen für/cable sealings for:
Kabel Ø 5.5-6.7 mm Kabel Ø > 6.7-7.7 mm
cable Ø 0.22-0.26 inch cable Ø > 0.26-0.3 inch

2 Kabelverschraubung aufschieben
slide cable gland onto cable



zusätzliche Kabeldichtung entsprechend
Kabel Ø wählen
select additional cable sealing acc.
to cable Ø

3 S/FTP



min. 40 mm
min. 1.6 inch
Abisolierlänge
stripping length

Geflechtschirm nach hinten legen
fold braid shield backwards

4 Kabelseite 1



Kabelseite 2



~0.24 inch ~6 mm cable end 1
~13 mm
~0.5 inch
~0.24 inch ~6 mm cable end 2

5 Adernpaare in den Adernmanager einführen



insert pairs of wires
into wire manager

6 Schirmfeder betätigen
press down shield cover



Geflechtschirm darf nicht überstehen
braid shield must not protrude

7 Adernpaare entdrillen



untwist pairs of wires

8 Adern in den Adernmanager einlegen



insert wires into wire manager

9 Adern bündig abschneiden, max. 0.3 mm überstehend
Schirmkreuz freihalten
keep shield cross clear



cut wires flush
protruding max. 0.01 inch

10 X-kodiert / X-coded



11 Anschluss / Connection

Farbcode Colour code	PIN Nr./No.
W - O	1
O	2
W - G	3
G	4
W - BR	5
BR	6
W - BL	7
BL	8

12 Adernmanager ansetzen
locate wire manager



Auf Lage achten
pay attention to position

13 Adernmanager einschieben / insert
wire manager into plug body



Kabelverschraubung ansetzen
locate cable gland

14 Kabeldichtung bündig einschieben
slide in cable sealing flush



15 Kabelverschraubung mit Gabelschlüsseln
SW17 und SW15 bis zum Anschlag (ca.
5 Nm) auf den Steckerkörper festdrehen



tighten cable gland with spanner 17A and
15AF (approx. 5 Nm) until stop

16 Demontage / Disassembly



SW19/19AF