

STX M12x1 - RJ45 CO X-cod. Cat.6A
CO-8X-180-45-180-C6A000 und/and CO-8X-180-45-90-C6A000
Montageanleitung / Assembly Instructions



1 100007539	2 100007557
3 Einbau / Mounting Ausstattung nur entgraten, keine Phasen und Radien. <i>Only deburr the edges of the cut-out.</i> <i>No chamfer and radii.</i> Achtung! Falls der Schaltschrank isoliert beschichtet ist, muss die Beschichtung im Kontaktbereich entfernt werden. Note! If the panel is coated isolated, the coating has to be removed in the contact area. Ausstattung mit Verdrehschutz <i>Cut-out with anti-twist protection</i> Wandstärke / Wall thickness max. 4 mm (0.16 in.)	
4 Einbau isoliert / Mounting insulated Wandstärke / Wall thickness 1,5-2 mm (0.06-0.08 in.) Handelsübliche Isolierbush Commercially available isolate bush Durchgangsbohrung ohne Verdrehschutz <i>Through hole without anti-twist protection</i>	
5 Anschlussbelegung X-kodiert nach Pin assignment X-coded acc. to IEC 61076-2-109 53,1 mm (2.09 in.) 35,1 mm 3 mm 1,38 in. 0.12 in. Sechskantmutter montiert SW 19 / Hex-nut mounted 19 AF Schaltbild / Connection Diagram M12 RJ45 Pinbelegung Pin assignment	