

Kabelloser Car-Audio-Adapter | Android Auto / Apple Carplay | Anschlüsse – Ausgang: 1x USB-A | AAC / SBC | Schwarz



Produkteigenschaften CKAA2400BK:

Anschlüsse – Ausgang	1x USB-A	Sendefrequenzbereich	2402 - 2480 MHz
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück		
Automatische Ausschaltfunktion	Nein	Stromquellentyp	Stromversorgung über USB
Bluetooth® Signalbereich	10 m	Unterstützt Bluetooth® Profile	A2DP
Bluetooth® version	5.0		AVRCP
Eingangsspannung	5 V DC		HFP
Eingangsstrom	1.0 A		PBAP
Farbe	Schwarz	Unterstützt Bluetooth® codecs	AAC
Geräteeingangsanschluss	1x USB-C™		SBC
Material	ABS	Unterstützt Kabellose Technologie	Bluetooth®
	Metall		
maximale Antennenreichweite	3 dBi		
Maximale Sendeleistung	17 dBm		
Mobiltelefonsoftware wird unterstützt	Android Auto		
	Apple Carplay		

Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	CKAA2400BK
EAN single Product	5412810455690
EAN Inner Carton	5412810473595
EAN Outer Carton	5412810455799
Verpackung	Box
Verpackungsinhalt	Audio-Adapter
	USB-A auf USB-C™ Adapter

Lesen Sie mehr online

