

DABMAN-220BK

Stereo DAB+ /FM radio with ASA, USB and Bluetooth



EN

- DAB+, PLL FM radio
- ASA (automatic safety alert)
- Bluetooth 5.3
- 3,5" (9cm) TFT LCD color display
- 30 DAB+ and FM presets
- 3 preset buttons for favourite stations
- Output power: 2 x 5W (RMS)
- Dual alarm function
- Multiple OSD languages
- USB charger
- USB playback
- Wooden casing
- Telescopic antenna
- Connections: 3,5mm earphone jack, USB
- Included: Remote control, AC Adaptor

DE

- DAB+, PLL FM Radio
- ASA (automatic safety alert)
- Bluetooth 5.3
- 3,5" (9cm) TFT LCD-Bildschirm
- 30 Stationsspeicher für DAB+ und FM
- 3 Stationstasten für Ihre Lieblingssender
- Ausgangsleistung: 2 x 5W (RMS)
- Zwei Weckzeiten
- Mehrere OSD-Sprachen
- USB-aufladen
- Wiedergabe von USB
- Holzgehäuse
- Teleskopantenne
- Anschlüsse: 3,5mm Kopfhörerbuchse, USB
- Inklusiv: Fernbedienung, Netzadapter

NL

- DAB+, PLL FM radio
- ASA (automatic safety alert)
- Bluetooth 5.3
- 3,5" (9cm) TFT LCD kleurenscherm
- 30 DAB+ en FM voorkeuzenders
- 3 toetsen voor uw favoriete zenders
- Uitgangsvermogen: 2 x 5W (RMS)
- Dubbel alarm functie
- Meerdere OSD talen
- USB lader
- Speelt vanaf USB
- Houten behuizing
- Telescopische antenne
- Aansluitingen: Audio uitgang 3,5 mm USB
- Inclusief: Afstandsbediening, AC-adaptor

FR

- Radio DAB+, FM PLL
- ASA (automatic safety alert)
- Bluetooth 5.3
- Écran couleur TFT LCD de 3,5" (9cm)
- 30 présélections DAB+ et FM
- 3 boutons pour présélections de vos radios préférées
- Puissance de sortie: 2 x 5W (RMS)
- Radio réveil double alarme avec fonction répétition
- Affichage multi-langues
- Chargeur USB
- Lecture USB
- Caisson en bois
- Antenne télescopique
- Connexions: Prise casque de 3,5 mm, USB
- Inclus: Commande à distance, Adaptateur AC

ES

- Radio DAB+, PLL FM
- ASA (automatic safety alert)
- Bluetooth 5.3
- Pantalla a color LCD TFT de 3,5" (9cm)
- 30 presintonías DAB+ y FM
- 3 botones de presintonías para las emisoras favoritas
- Potencia de salida: 2 x 5W (RMS)
- Función de alarma dual
- Múltiples idiomas OSD
- Cargador USB
- Reproducción de USB
- Carcasa de madera
- Antena telescópica
- Conexiones: Toma de auriculares de 3.5mm, USB
- Incluye : Mando a distancia, Adaptador CA

DATA :

- Power source: AC 100-240V~50/60 Hz
- Power consumption max: 8W
- Remote control battery: 2 x AAA (not included)
- Dim. unit: 301 x 120 x 125mm (WxDxH)
- Gift box Dim.: 426 x 170 x 175mm (WxDxH)
- Net/Gross Weight: 1,336 kg / 2,125 kg
- Master carton quantity: 4pcs
- EAN-code: 8711902093725
- Custom code: 8527911900
- Container quantity :
20' ft : 1880 pcs
40' ft : 3840 pcs
40'HQ : 4560 pcs

Subject to changes without prior notice

