



# — PRODUKTDATENBLATT

## T<sup>2</sup> 25th Anniversary Edition



# T<sup>2</sup> 25th Anniversary Edition

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Klein, aber mächtig: die taktische Taschenlampe T<sup>2</sup> von Ledlenser. Eins unserer beliebtesten und bekanntesten Produkte, das stellvertretend für unsere Tradition als LED-Pioniere steht. Seit unsere erste Taschenlampe, die Photonenpumpe V8, kurz nach der Jahrtausendwende auf den Markt gekommen ist, entwickeln wir portables Licht für die Arbeit, den Alltag und Outdoor-Abenteuer. So auch die überarbeitete T<sup>2</sup>: Die Taschenlampe kommt in der limitierten Farbe Dark Blue und ist exklusiv ausgestattet mit 25 Jahren Garantie\* – denn wir wissen, wie hochwertig, langlebig und zuverlässig Produkte von Ledlenser sind.

**25**  
YEAR WARRANTY

- Nachhaltig: Exklusiv 25 Jahre Garantie\*
- Einfache Bedienung: Endkappenschalter und rutschfeste Oberfläche für starken Grip
- Limitiertes 25-Jahre-Design: Gehäuse in Dark Blue
- Betrieb via drei AAA-Batterien
- Hoher Staub- und Wasserschutz (IP56)

| TECHNISCHE DATEN                   |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Gewicht mit Batterien [g]          | 98                                  |
| Material                           | Aluminiumlegierung                  |
| Länge [mm]                         | 115                                 |
| Gehäusedurchmesser [mm]            | 25                                  |
| Kopfdurchmesser [mm]               | 25                                  |
| ENERGIEVERSORGUNG                  |                                     |
| Anzahl der Batterien               | 3                                   |
| Wiederaufladbar                    | Nein                                |
| Batterietyp                        | Alkaline                            |
| Gesamte Batteriespannung [V]       | 1.5                                 |
| Gesamtkapazität der Batterie [mAh] | 0                                   |
| Gesamtenergie der Batterie [Wh]    | 0 Wh                                |
| Verwendbare Batterien              | AAA NiMH 1.2V                       |
| Energiestatusanzeige               | Warnung bei niedrigem Batteriestand |
| WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN |                                     |
| IP Schutzklasse                    | IP06                                |
| Bruchtest (Fallhöhe) [m]           | 1                                   |
| Arbeitstemperaturbereich [°C]      | -20 bis +40                         |

| LICHTFUNKTIONEN             |               |           |
|-----------------------------|---------------|-----------|
| Kaltweiß : Power, Low Power |               |           |
| LICHTQUELLE                 |               |           |
| Anzahl LEDs                 | 1             |           |
| Farbe                       | Kaltweiß      |           |
| Farbtemperatur [K]          | 6000 bis 8000 |           |
| Farbwiedergabeindex (CRI)   | 70            |           |
| LICHTWERTE - Kaltweiß       |               |           |
|                             | Power         | Low Power |
| Lichtstrom [lm]             | 240           | 25        |
| Leuchtweite [m]             | 180           | 60        |
| Leuchtdauer [h]             | 4             | 25        |
| SCHALTER                    |               |           |
| Endkappe Schalter           |               |           |

# T<sup>2</sup> 25th Anniversary Edition

## VERPACKUNG & LOGISTIK

### VERPACKUNGSMATERIALIEN

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Verpackungsart  | Box                                |
| Lieferumfang    | 1 Batteriesatz (AAA), Handschlaufe |
| Art.-Nr.        | 503266                             |
| Farbe           | Dark Blue                          |
| Preis, UVP (€)  | 49,90                              |
| Zolltarifnummer | CTN_85131000                       |

### EINZELVERPACKUNG

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Dimensionen B x H x T [cm] | 14.5 x 8.5 x 4.2 |
| Bruttogewicht [g]          | 177              |
| GTIN-13                    | 4058205041447    |

### EXPORTKARTON

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Verpackungseinheit         | 24             |
| Dimensionen B x H x T [cm] | 37.5 x 17 x 31 |
| Bruttogewicht [g]          | 4900           |
| GTIN-13                    | 4058205041423  |

# T<sup>2</sup> 25th Anniversary Edition

## ERSATZTEILE

| PRODUKTKATEGORIE                                | ART.-NR.  | PRODUKTNAME                       | PREIS   |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------|
| Batteriehalterungen / Ersatzteile /<br>Produkte | SP9802_CS | Cartridge System - T <sup>2</sup> | 14.90 € |

# T<sup>2</sup> 25th Anniversary Edition

## PRODUKTSERIE

Drei Produktikonen, verwurzelt in unserer Tradition als LED-Pioniere – jetzt in der limitierten Farbe Dark Blue und exklusiv mit 25 Jahren Garantie. Ledlenser – 25 Jahre Pioneering Brilliance.

# T<sup>2</sup> 25th Anniversary Edition

---

## HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

1) Messwerte gemäß ANSI/PLATO FL 1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung

und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbigen LEDs ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.

3) EP-Patent 1880139; US-Patent 7,461,960.

\*) 25 Jahre Garantie nur bei Registrierung, sonst 2 Jahre. Bedingungen unter [ledlenser.com/de-de/infos-service/verlaengertegarantie25](https://www.ledlenser.com/de-de/infos-service/verlaengertegarantie25).