

Schaumstoffklebeband

zur universellen Befestigung

Doppelseitiges Allzweck-Schaumstoffklebeband mit hochwertigem Acrykleber, allgemeines Klebe- und Befestigungsband.



Produktbeschreibung

Artikelname	Premio 5584 weiß
Artikelnummer	364841

Eigenschaften

Stabiler Kern
Beständig gegen Feuchtigkeit
Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen
UV-stabil
Nicht korrosiv
Doppelseitiger Acrykleber
Gute Abriebfestigkeit

Anwendungen

Befestigung von Kabelverbindungsleitungen
Zum Schutz gegen elektrolytische Korrosion
Abdichtung gegen Wasser (Mindestkompression 20%)

Technische Daten

Artikelname	Premio 5584 weiß
Artikelnummer	364841
Materialien	Polyethylen-Schaum
Länge L	10 m
Breite B	19 mm
Dicke	1 mm
Farben	weiß
Klebekraft	7.2 N/cm
Verarbeitungstemperatur min	10 °C
Verarbeitungstemperatur max	40 °C
Temperaturbeständigkeit min	-40 °C
Temperaturbeständigkeit max	100 °C

Logistik Daten

Artikelname	Premio 5584 weiß
Artikelnummer	364841
Lieferumfang	Schaumstoffklebeband
Ursprungsland	Italien
Zolltarifnummer	39211900
EAN/GTIN	4010311177328

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Rolle	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	60	3240
Mengeneinheit	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	137	490	1200
Breite (mm)	137	330	800
Höhe (mm)	22	160	1200
Nettogewicht (kg)	0.057	3.42	184.68
Bruttogewicht (kg)	0.057	3.72	202.88