

DCD81MP2T



MÄRZ 2026

18 VOLT AKKU-BOHRSCHRAUBER

- 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
- Robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall
- 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment
- Perform & Protect: Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Ausbalancierte Bauweise, mit nur 16,4 cm Gesamtlänge



Lieferumfang:

2x 18 Volt XR 5Ah Akku , System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, Magnetischer Bithalter, T STAK-Box

DCD81M	
Akku-Technologie	18 Volt XR
Leerlaufdrehzahl	0 – 650 / 2.000 min-1
Max. Drehmoment (h/w)	90 / 27 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall	55 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,28 kg
EAN	5054905332792

DEWALT

MAPP # M-00161116