

Kabelbinder

Standard

Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung.



Produktbeschreibung

Artikelname	KS 4.5/360
Artikelnummer	146434
Hinweise	Unter Standardbedingungen entsprechen 9,81 N = 1 kg

Eigenschaften

Leichte Handhabung und sichere Montage durch glatte, runde Kanten

Leichtes Aufnehmen, Einführen und Anziehen durch Innenverzahnung und abgerundetes Ende

Beständig gegen Erdalkalien

Beständig gegen Schimmel und Öl

Stabilisiert gegen UV-Strahlen

Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen

Halogenfrei

Schwer entflammbar

Silikonfrei

Anwendungen

Bündeln

Befestigen

Technische Daten

Artikelname	KS 4.5/360
Artikelnummer	146434
Prüfnormen	EN 62275
Materialien	Polyamid 6.6
min. Haltekraft N	216 N
Durchmesser Bündel max	101 mm
Länge L	360 mm
Breite B	4.5 mm
Farben	schwarz
Entflammbarkeitsklasse	UL 94 V2
Montagetemperatur min	-5 °C
Montagetemperatur max	40 °C
Betriebstemperatur min	-40 °C
Betriebstemperatur max	85 °C

Logistik Daten

Artikelname	KS 4.5/360
Artikelnummer	146434
Lieferumfang	Kabelbinder
Haltbarkeit Zusatztexte	Bei 50 % rel. Luftfeuchtigkeit Nach Öffnen der Verpackung zügig verarbeiten
Lagertemperatur max	23 °C
Ursprungsland	Italien
Zolltarifnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311006697

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	100	8000	96000
Mengeneinheit	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	410	600	1200
Breite (mm)	130	400	800
Höhe (mm)	20	310	1200
Nettogewicht (kg)	0.3	24	288
Bruttogewicht (kg)	0.305	24.3	306.2