

Produktinformation

16 45 220

KNIPEX STX60

Für harte und zähe Kabelmäntel Ø 30 – 60 mm



- Schnelles Abmanteln von Kabeln von Ø 30 bis 60 mm mit Außenmantel aus PVC, Gummi oder PUR durch Umfangs- und Längsschnitt
- Durchmesser wechseln. Werkzeug bleibt! Einfache Handhabung mit schnellem Wechsel zwischen Kabeldurchmessern 30 bis 60 mm dank Schnellverstellung und Feineinstellung über Drehknopf
- Präzisionsklinge mit einstellbarer Schnitttiefe bis 6,5 mm; auch bei widerstandsfähigen Isolierungen wie von Gummischlauchleitungen (H07RN-F)
- Bei Aufbewahrung und Transport geschützt – vollständig versenkbare Klinge
- Zwei Mechaniken für den Längsschnitt: manuell mit ausklappbarer Zughilfe oder mit mechanischer Ratsche für kraftsparenden Vorschub (Ratsche nicht im Lieferumfang enthalten)
- Effizient und zeitsparend im Vergleich zu herkömmlichen Werkzeugen
- Beweglich gelagerte Führungsrollen erleichtern präzise Längs- und Umfangsschnitte
- Robustes Gehäuse aus hochwertigem Alu-Druckguss und durchdachte Konstruktion für hohe Lebensdauer
- Vielseitig einsetzbar – ideal für Industrie-, PV- und Windkraftanlagen, Schiffsbau sowie mobile Stromversorgung
- Zwei Ersatzklingen im Drehknopf integriert – jederzeit griffbereit für unterbrechungsfreies Weiterarbeiten



Allgemein

Artikel-Nr.	16 45 220
EAN	4003773093060
Gewicht	600 g
Abmessungen	225 x 86 x 77 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



