

Produktinformation

78 03 150

KNIPEX Slim Knips Feinschneidezange



- Kompakt verstaut, immer bereit – mit bester Zugänglichkeit und für den Transport verriegelbaren Schneiden
- Einzigartige Bauform: schlanke, asymmetrisch geformte Griffe erleichtern das Halten und Führen der Zange auch in engen Bauräumen
- Kabelbinder managen ohne Werkzeugwechsel – bequemes Festziehen, bündiges Einkürzen, große Öffnungsweite für die Demontage
- Exakt geformte Spitzen schneiden anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm und massive Cu-Leiter bis Ø 1,3 mm, feindrähtige bis 4 mm²
- Langlebig und rostfrei, gefertigt aus INOX-Chirurgienstahl (ca. 56 HRC)
- Für das Schneiden von weichen Werkstoffen, etwa an elektrischen Leitungen im Kfz- und Elektro-Bereich, auch für feine Schneidarbeiten in Elektronik und Feinmechanik
- Flexible Handhabung: in ganzer Hand oder zwischen Daumen und Finger für bessere Sicht und Zugänglichkeit
- Scherschnitt mit kontrolliertem Micro-Schneidkantenversatz für lange Lebensdauer und ultrapräzisen Schnitt auch dünnster Drähte
- Mit Öffnungsfeder für komfortables und schnelles Arbeiten
- Griffe aus schlagfestem Kunststoff

Allgemein

Artikel-Nr.	78 03 150
EAN	4003773093824
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	107 g
Abmessungen	150 x 31 x 18 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



