

Produktinformation

97 52 42 6

KNIPEX PreciForce®

Crimpzange für MC4®-/MC4® Evo 2-
Steckverbinder



- Schneiden, Abisolieren, Crimpen: Nur eine Zange zur Bearbeitung von Leitern für MC4® und MC4® Evo 2 PV-Steckverbinder
- Für Installation, Reparatur und Wartung von Photovoltaik-Anlagen
- Mit verbesserter Crimp-Geometrie für sehr gute Leitfähigkeit
- Prozesssichere und gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Auslösesperre gemäß IEC 60352 (Zwangssperre, entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Hohe Crimpkraft durch effiziente Hebelübersetzung
- Gutes Handling durch günstige Griffstellung, geringes Gewicht, kurze Bauform und ergonomisch geformte Griffe
- Crimpeinsatz ist nicht wechselbar

WW



Allgemein

Artikel-Nr.	97 52 42 6
EAN	4003773093749
Zange	brüniert
Kopf	brüniert
Griffe	mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen
Gewicht	488 g
Abmessungen	220 x 63 x 23 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

MC4® ist eine registrierte Marke der Stäubli Electrical Connectors AG



