

Produktinformation

97 52 63 DG A

Vierdorncrimpzange für gedrehte Kontakte



- Basiszange ohne Kontaktaufnahme zum Verpressen gedrehter Stift- und Buchsenkontakte verschiedener Kontakt Hersteller mit 0,08 - 2,5 mm² (AWG 28 - 14)
- Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01 mm einstellbar und digital ablesbar; Einstellung in mm, Zoll/Inch oder vergleichbare Selectorpositionen nach MIL-Norm
- Elektronische Verschleißüberwachung (patentiert) mit Warnfunktion
- Zuverlässige Verpressung dank synchroner Zustellung der Crimpdorne
- Prozesssichere und gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Auslösesperre gemäß IEC 60352 (Zwangssperre, entriegelbar)
- Mit Rekalibrierungsfunktion, Überprüfung der Grundeinstellung mittels beiliegendem Prüfstift
- Der Anwendungsbereich der Crimpzange lässt sich durch den Austausch der Kontaktaufnahmen verschiedener Kontakt Hersteller erweitern
- Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform
- Zange im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, Lehrdorn zur Kontrolle der Grundeinstellung und Steckplätzen für bis zu 3 optionale Kontaktaufnahmen der Serie 97 59 63 xxx

Allgemein

Artikel-Nr.	97 52 63 DG A
EAN	4003773093572
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	855 g
Abmessungen	175 x 220 x 52 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute



Anwendung	gedrehte Kontakte
Kapazität Quadratmillimeter	0,08 — 2,5 mm ²
AWG	28 — 14
Kontaktdurchmesser max.	5 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

