24V-Garten LED Kugelleuchte

Sphera C 24V Starter-Set

300 mm
EAN 4007841 094829
Art.-Nr. 094829



Außen-Kugelleuchte | Plug & Play - einfache Inbetriebnahme | Niedervolt-System | Bluetooth Mesh | Einstellungen via App | IP65 | Lichtquelle nicht austauschbar | Betriebsgerät nicht austauschbar | CE | 3 years Herstellergarantie

Funktionsbeschreibung

Starter-Set: Aufstellen, verbinden und sofort genießen. Mit dem „Sphera C 24V Starter-Set" holst du dir stilvolle Lichtatmosphäre direkt in deinen Garten. Das Set enthält eine Kugelleuchte „Sphera C 24V" (Ø 300 mm) mit einstellbarer Lichtfarbe, ein 35W-Netzteil und ein 1m Verbindungskabel. Die harmonisch runde Form macht die „Sphera" zu einem echten Blickfang – ob einzeln platziert, in Beeten integriert oder als Akzent auf der Terrasse. Dank Plug & Play gelingt die Installation schnell und einfach, während die Steuerung über die STEINEL Connect App maximalen Komfort bietet. Alles, was du für atmosphärisches Licht mit Stil brauchst, steckt bereits in diesem Set.

Technische Daten

Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	300 mm
VPE1, EAN	4007841094829
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Garten, Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Verpackungsinhalt	1
Montageort	Boden
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C

Farbtemperatur	alle Farben + 1800-4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Dauerlicht	schaltbar
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Farbwiedergabeindex CRI	= 84
R9-Farbwiedergabeindex	11
Produkt Kategorie	24V-Garten LED Kugelleuchte
Ausführung des Betriebsgeräts	ohne Sensor, mit Bluetooth
Anzahl der Ausgänge	2
Geeignet für Konstantspannung	Ja

24V-Garten LED Kugelleuchte

Sphera C 24V Starter-Set

300 mm
EAN 4007841 094829
Art.-Nr. 094829

Technische Daten

Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Leistung	5,04 W
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 60000 Std
Dämmerungsschalter	Ja
Lichtstrom Gesamtprodukt	529 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	529 lm

Geeignet für Konstantstrom	Nein
Ausgangsleistung	35 W
Ausgangsstrom	1,45 mA
Ausgangsspannung	24 V
Kabellänge	0,65 m

Zubehör

EAN 4007841 088620	Funkschalter TapDuo C
EAN 4007841 089290	Kabel 24V 5m
EAN 4007841 089276	Kabel 24V 1m
EAN 4007841 089283	Kabel 24V 2,5m
EAN 4007841 089269	Netzteil 24V 100 W
EAN 4007841 089252	Netzteil 24V 35 W
EAN 4007841 091491	Erdspieß Sphera 24V
EAN 4007841 089313	Kreuzverbinder 24V
EAN 4007841 089306	T-Verbinder 24V

Maßzeichnung

