


24V-Garten LED Kugelleuchte

Sphera C 24V

300 mm

EAN 4007841 089368

Art.-Nr. 089368



Funktionsbeschreibung

Die Kugelleuchte für stilvolle Lichtakzente im Außenbereich. Als Teil des 24V Garten Lichtsystems fügt sich die „Sphera C 24V 300 mm“ mit ihrer harmonisch runden Form elegant in jede Gartengestaltung ein. Wahlweise warmweiß oder farbig leuchtend, sorgt sie für stimmungsvolles Licht mit 529 lm Lichtleistung bei sparsamen 5,04 W. Die Leuchte schaltet sich bei Dämmerung automatisch ein und bei Tagesanbruch wieder aus – alternativ steuerbar per App mit programmierbaren An- und Ausschaltzeiten. Netzteil und Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	300 mm
VPE1, EAN	4007841089368
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Garten, Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Verpackungsinhalt	1
Montageort	Boden
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP65
Schutzklasse	III
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C

Lichtstrom Gesamtprodukt	529 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	529 lm
Farbtemperatur	alle Farben + 1800-4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Dauerlicht	schaltbar
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Farbwiedergabeindex CRI	= 84
R9-Farbwiedergabeindex	11
Produkt Kategorie	24V-Garten LED Kugelleuchte
Ausführung des Betriebsgeräts	mit Dämmerungsschalter

<https://www.steinell.de>

Technische Änderungen vorbehalten

03.2026

Seite 1 von 2

Sphera C 24V

300 mm

EAN 4007841 089368

Art.-Nr. 089368

Technische Daten

Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Anzahl der Ausgänge	1
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert	Geeignet für Konstantspannung	Ja
Leistung	5,04 W	Geeignet für Konstantstrom	Nein
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 60000 Std	Kabellänge	0,65 m
Dämmerungsschalter	Ja		

Zubehör

EAN 4007841 088620	Funkschalter TapDuo C
EAN 4007841 089290	Kabel 24V 5m
EAN 4007841 089276	Kabel 24V 1m
EAN 4007841 089283	Kabel 24V 2,5m
EAN 4007841 089269	Netzteil 24V 100 W
EAN 4007841 089252	Netzteil 24V 35 W
EAN 4007841 091491	Aluminium Erdspeiß 24V
EAN 4007841 089313	Kreuzverbinder 24V
EAN 4007841 089306	T-Verbinder 24V

Maßzeichnung

