

24V-Garten LED Spot

Spot Garden SC 24V

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 089344
Art.-Nr. 089344



Außen-Spot



Plug & Play -
einfache
Inbetriebnahme



Niedervolt-System



Infrarot-Sensor 90°



Max. 10 m



Bluetooth Mesh



Einstellungen via
App



IP65



Lichtquelle nicht
austauschbar



CE

Funktionsbeschreibung

Das Stecklicht für den Garten. Als Teil des 24V Garten Lichtsystems setzt der „Spot Garden SC 24V“ Grünflächen und Beete rund ums Haus gekonnt ins rechte Licht. Der ebenso formschöne wie praktische LED-Spot bietet 363 lm Lichtleistung bei sparsamen 7,9 W und ist bis zu 90° vertikal schwenkbar. Inkl. Infrarot-Sensor (90° Erfassung) mit 10 m Reichweite. Netzteil und Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	69 x 118 x 369 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	mit Bewegungsmelder & Bluetooth
VPE1, EAN	4007841089344
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Garten, Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Verpackungsinhalt	1
Montageort	Boden
Schutzart	IP65
Schutzklasse	III
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C

Reichweite Tangential	r = 10 m (79 m ²)
Lichtstrom Gesamtprodukt	363 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	363 lm
Farbtemperatur	alle Farben + 1800-4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Funktionen	DIM-Funktion, Bewegungssensor, Farbtemperaturwechsel, Lichtsensor, Normal- / Testbetrieb, Push-Button-Konfiguration
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	5s-60 min
Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %

<https://www.steinel.de>

Technische Änderungen vorbehalten

03.2026

Seite 1 von 2

Spot Garden SC 24V

mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841 089344

Art.-Nr. 089344

Technische Daten

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	PC strukturiert
Leistung	7,9 W
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 60000 Std
Slavebetrieb einstellbar	Ja
Unterkriechschutz	Nein
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 2 m (3 m ²)

Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Vernetzung	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	100 %
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
R9-Farbwiedergabeindex	60
Erfassungswinkel	90 °
Produkt Kategorie	24V-Garten LED Spot
Ausführung des Betriebsgeräts	mit Sensor & Bluetooth
Kabellänge	0,65 m

Zubehör

EAN 4007841 089276	Kabel 24V 1m
EAN 4007841 089283	Kabel 24V 2,5m
EAN 4007841 089290	Kabel 24V 5m
EAN 4007841 089252	Netzteil 24V 35 W
EAN 4007841 089269	Netzteil 24V 100 W
EAN 4007841 089306	T-Verbinder 24V
EAN 4007841 089313	Kreuzverbinder 24V
EAN 4007841 088620	Funkschalter TapDuo C

Maßzeichnung

