

Netzteil 24V

100 W
EAN 4007841 089269
Art.-Nr. 089269



100 W

100 W Power

Plug & Play - einfache
Inbetriebnahme

Niedervolt-System



2 Ausgänge



Netzstecker: IP44



Netzteil IP67

Plastikfreie
Verpackung

CE

3 years

Herstellergarantie

Funktionsbeschreibung

Das Netzteil bildet das Herzstück deines 24V-Garten-Lichtsystems. Es wird einfach an eine herkömmliche 230V-Steckdose angeschlossen und versorgt zuverlässig alle verbundenen Leuchten mit Strom. Dank Plug & Play lässt sich das System unkompliziert und beliebig erweitern – mit passenden Kabeln in verschiedenen Längen sowie unterschiedlichen Verbindungsstücken. Erhältlich ist das Netzteil in zwei Varianten mit 35W oder 100W Leistung – für kleine Akzente oder große Lichtinszenierungen.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	156 x 48 x 33 mm	Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Herstellergarantie	3 Jahre	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Variante	100 W	Produkt Kategorie	24V-Garten Zubehör
VPE1, EAN	4007841089269	Anzahl der Ausgänge	2
Anwendung, Ort	Außenbereich	Geeignet für Konstantspannung	Ja
Anwendung, Raum	Außenbereich, Garten, Terrasse / Balkon	Geeignet für Konstantstrom	Nein
Farbe	Schwarz	Ausgangsleistung	100 W
Verpackungsinhalt	1	Ausgangsspannung	24 V
Schutzart	IP44	Kabellänge	1,5 m
Schutzklasse	II		

Zubehör

EAN 4007841 089283	Kabel 24V 2,5m
EAN 4007841 089276	Kabel 24V 1m
EAN 4007841 089290	Kabel 24V 5m

Netzteil 24V

100 W

EAN 4007841 089269

Art.-Nr. 089269

Zubehör

EAN 4007841 089306

T-Verbinder 24V

EAN 4007841 089313

Kreuzverbinder 24V

Maßzeichnung

