

Kabel 24V

5m
EAN 4007841 089290
Art.-Nr. 089290



Plug & Play - einfache
Inbetriebnahme



IP67



Niedervolt-System



Plastikfreie Verpackung

3 years

Herstellergarantie



CE

Funktionsbeschreibung

Das robuste und wetterfeste Verbindungskabel in drei unterschiedlichen Längen ermöglicht eine individuelle und flexible Verlegung deines 24V-Garten-Lichtsystems – ganz ohne Erdarbeiten. Dank Plug & Play verbindet es deine 24V-Gartenleuchten mühelos untereinander sowie mit dem passenden Netzteil. Durch optionale Verbindungsstücke wie T- oder Kreuzverbinder entstehen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, deinen Garten ganz nach deinen Vorstellungen stilvoll zu beleuchten.

Technische Daten

Mit Leuchtmittel	Nein	Schutzart	IP67
Herstellergarantie	3 Jahre	Schutzklasse	III
Variante	5m	Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
VPE1, EAN	4007841089290	Produkt Kategorie	24V-Garten Zubehör
Anwendung, Ort	Außenbereich	Anzahl der Ausgänge	1
Anwendung, Raum	Außenbereich, Garten, Terrasse / Balkon	Geeignet für Konstantspannung	Ja
Farbe	Schwarz	Geeignet für Konstantstrom	Nein
Verpackungsinhalt	1	Ausgangsspannung	24 V

Zubehör

EAN 4007841 089306	T-Verbinder 24V
EAN 4007841 089313	Kreuzverbinder 24V
EAN 4007841 089252	Netzteil 24V 35 W
EAN 4007841 089269	Netzteil 24V 100 W
EAN 4007841 089283	Kabel 24V 2,5m

24V-Garten Zubehör

Kabel 24V

5m

EAN 4007841 089290

Art.-Nr. 089290



Zubehör

EAN 4007841 089276

Kabel 24V 1m

EAN 4007841 089290

Kabel 24V 5m