

T-Verbinder 24V

EAN 4007841 089306

Art.-Nr. 089306

Plug & Play - einfache
Inbetriebnahme

Niedervolt-System



2 Ausgänge



IP67



Plastikfreie Verpackung



CE

3 years

Herstellergarantie

Funktionsbeschreibung

Einfach verbunden. Zweifach beleuchtet. Der T-Verbinder bringt maximale Flexibilität in dein 24V-Garten-Lichtsystem. Mit seinen zwei Ausgängen kannst du gleich mehrere Leuchten oder Verbindungskabel anschließen – ideal, um Wege, Beete oder verschiedene Gartenbereiche gleichzeitig in Szene zu setzen. Dank Plug & Play lässt er sich einfach integrieren und eröffnet dir kreative Freiheiten bei der Lichtplanung. Nicht genutzte Ausgänge lassen sich mit den beiliegenden Abdeckkappen sicher und wasserdicht verschließen.

Technische Daten

Herstellergarantie	3 Jahre	Schutzklasse	III
VPE1, EAN	4007841089306	Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Anwendung, Ort	Außenbereich	Produkt Kategorie	24V-Garten Zubehör
Anwendung, Raum	Außenbereich, Garten, Terrasse / Balkon	Anzahl der Ausgänge	2
Farbe	Schwarz	Geeignet für Konstantspannung	Ja
Verpackungsinhalt	1	Geeignet für Konstantstrom	Nein
Schutzart	IP67	Ausgangsspannung	24 V

Zubehör

EAN 4007841 089252	Netzteil 24V 35 W
EAN 4007841 089269	Netzteil 24V 100 W
EAN 4007841 089283	Kabel 24V 2,5m
EAN 4007841 089276	Kabel 24V 1m
EAN 4007841 089290	Kabel 24V 5m
EAN 4007841 089306	T-Verbinder 24V

24V-Garten Zubehör

T-Verbinder 24V

EAN 4007841 089306

Art.-Nr. 089306



Zubehör

EAN 4007841 089313

Kreuzverbinder 24V

Maßzeichnung

