

Mini-Überwachungskamera-Set TX-389 mit Touchscreen

Offline- und Online-Überwachung



SD Card
not included
nicht
enthalten

2304
x
1296

3MP HD-Video

10.92 cm

4,3-Zoll-LCD-Display

2-Wege-Audio

2-Wege-Audio

≤8m

Bewegungserkennung

355°

Drehung

Schwarzweiß- und
Farb-Nachtsicht

Schwarzweiß- und
Farb-Nachtsicht

2,4 & 5
GHz

WLAN- und
App-Steuerung

256GB

MicroSD-Speicher



- Max. 4 Kameras mit angeschlossenem 4,3"-Monitor (eine Kamera im Set enthalten)
- 6x IR-LEDs mit rotem Licht (850 nm) bis zu ~15 m Reichweite für Schwarzweiß-Nachtsicht
- 6x weiße LEDs (4 W, 200 lm, 6000 K) bis zu ~15 m Reichweite für farbige Nachtsicht
- Kamera geeignet für den Außenbereich, wasser- und staubdicht IP65
- Alarmfunktion (Push-Benachrichtigung) auf Ihrem Smartphone

Technische Spezifikationen:

Monitor:

- Netzwerk: 2,4 & 5,8 GHz 802.11b/g/n/ac/ax
- WLAN- Reichweite: Max. 15 m (freies Feld)
- Maximale abgestrahlte Ausgangsleistung: 100 mW
- Dateigröße: Nacht; S/W oder Tag; Farbe: 13 MB/min (32 GB = 1,5 Tage kontinuierliche Aufnahme!)
- Stromverbrauch: Tag ≤ 3 W / Nacht ≤ 8 W
- Betriebstemperatur: -10 - 45 °C
- Material: ABS-Kunststoff
- Gewicht / Abmessungen: 199 g / (L) 12,2 x (B) 7,0 x (H) 8,0 cm

Kamera:

- Betrachtungswinkel: Horizontal: 86° / Vertikal: 46°
- Drehwinkel: Horizontal: 0-355°; Vertikal: 0-90°
- Stromverbrauch: Tag ≤ 4 W / Nacht ≤ 8 W
- Schutzklasse: IP65
- Betriebstemperatur: -10 - 45 °C; relative Luftfeuchtigkeit unter 95 % (keine Kondensation)
- Material: ABS-Kunststoff
- Gewicht / Abmessungen: 286 g / (L ohne Antenne) 12,5 x (B) 9,3 x (H) 15,7 cm

Kompatibilität: App „Security Premium“: iOS 15.0 oder höher; Android 13.0 oder höher / EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PO (12-2025)

Verpackungsinhalt: 1x Monitor, 1x Kamera, 2x Netzteil (2 m), 3x Schrauben & Dübel, Gebrauchsanleitung (Kurz)

