

Gigabyte Brix Mini PC Intel N150



Technische Daten:

Model	GB-BTIP-N150
Netzteil Extern	extern 65W, Hohlstecker (19V/3.42A)
Chipsatz	System-on-Chip (SoC)
Arbeitsspeicher	16 GB DDR5
Grafikkarte	Intel® UHD Graphics 24EUs
Festplatte	500 GB M.2 NVMe SSD PCIe
Prozessor	Intel® N Processor N150 Sockel 1264
Prozessor Turbotakt	4* 1.8 GHz (4* 3.60GHz Turbo)
Laufwerk	Nicht vorhanden
Netzwerkkarte	Realtek RTL8111H (1Gb/s)
Sound	Realtek ALC897
Anschlüsse Front	1* USB 3.2 Type-C Gen2, 1* USB 3.2 Gen2 Type-A
	1* Power button, 1* Headphone/MIC
Anschlüsse Hinten	1* HDMI, 2* USB 3.2 Gen2 Type-A, 1* RJ45
	1* USB Display port, 1* Wire Clamp Screw Hole
Anschlüsse Links	1* DC-In
Anschlüsse Rechts	1* Kensington lock slot
Besonderheiten	VESA-Halterung 75x75 / 100x100
	Kompatibel mit Windows 10/11 und Ubuntu
Betriebssystem	Windows 11 Pro 64 Bit
Maße (B x H x T)	116.52 x 56.22 x 113 mm
EAN	4250236831022
ArtikelNr.	GB-MiniPC1
Service	24 Monate Pickup Reparaturservice