

Gigabyte Brix Mini PC AMD Ryzen7 Pro 8840U



Technische Daten:

Model	GB-BER7-8840
Netzteil Extern	extern 135W, DC 19.5V / 6.92A
Chipsatz	System-on-Chip (SoC)
Arbeitsspeicher	16 GB DDR5
Grafikkarte	AMD Radeon™ 780M Graphic
Festplatte	1 TB M.2 NVMe SSD PCIe
Prozessor	AMD Ryzen™ 7 PRO 8840U
Prozessor Turbotakt	8* 3.3 GHz (8* 5.1 GHz Turbo)
Laufwerk	Nicht vorhanden
Netzwerkkarte	2.5GbE LAN (Realtek® 8125)
Sound	Realtek ALC897
Anschlüsse Front	1* USB 3.2 Type-C Gen2, 3* USB 3.2 Gen2 Type-A
	1* Power button, 1* Headphone/MIC
Anschlüsse Hinten	2* HDMI, 1* USB4 Type-C mit DisplayPort
	1* Mini DisplayPort, 2* USB 2.0 Type-A
	1* 2.5 GbE RJ45, 1* DC-In
	1*Kensington lock slot
Besonderheiten	VESA-Halterung 75x75 / 100x100
	Kompatibel mit Windows 10/11
Betriebssystem	Windows 11 Pro 64 Bit
Maße (B x H x T)	139.10 x 48.30 x 134.20 mm
EAN	4250236831046
ArtikelNr.	GB-MiniPC3
Service	24 Monate Pickup Reparaturservice