

Smrter Magneto ULTRA 4in1 - Vielseitigkeit trifft auf Design

Schon beim ersten Anfassen spürt man, dieses Kabel ist anders. Die Oberfläche besteht aus einem hochwertigen, superfeinen Nylon-Geflecht, das nicht nur elegant aussieht, sondern auch äußerst robust ist.

Darunter verbirgt sich eine technische Besonderheit, die dieses Kabel besonders macht: eine versteckte magnetische Ummantelung. Diese sorgt dafür, dass das Kabel stets seine Form behält. Die magnetische Struktur stabilisiert den Kabelverlauf und sorgt dafür, dass es sich mühelos aufrollen oder platzsparend verstauen lässt – ideal für unterwegs, im Büro oder zuhause.



Vier Anschlussmöglichkeiten für die modernen Endgeräte.

Das smrter Magneto ULTRA vereint Vielseitigkeit und Design. Was bislang häufig ein Wirrwarr aus unterschiedlichen Kabeln bedeutete, löst das Daten- und Ladekabel mit den Dual-Anschlusslösungen für USB-A und USB-C auf der Eingangsseite sowie für Lightning und USB-C auf der Ausgangsseite und ist somit kompatibel mit nahezu allen modernen Geräten.

In einer Welt, in der mobile Geräte zu ständigen Begleitern geworden sind, wird ein modernes und schnelles Ladekabel zunehmend unverzichtbar. Smartphones, Tablets, Laptops, Powerbanks, Kopfhörer, Smartwatches – all diese Geräte begleiten uns, wollen aber auch regelmäßig mit Energie versorgt werden.

Technologie und Design in Kombination.

Neben der äußeren Schönheit steckt in diesem Kabel moderne Technologie. Es unterstützt schnelles Laden mit bis zu 60 Watt (PD 60W) bei USB-C-fähigen Geräten. Damit laden Sie Ihr Smartphone in kürzester Zeit – effizient, sicher und zuverlässig.

Auch beim Datentransfer überzeugt das Kabel mit Übertragungsraten von bis zu 480 Mbps. Große Dateien, Fotos oder Videos lassen sich so in Sekunden übertragen, ohne Unterbrechungen oder Qualitätseinbußen.

Die integrierte Smart-Chip-Technologie sorgt dabei für eine intelligente Stromverteilung. Das Kabel erkennt automatisch den angeschlossenen Gerätetyp und optimiert Ladeleistung sowie Spannung, um den Akku zu schützen und die Lebensdauer Ihrer Geräte zu verlängern.

Wer Wert auf Qualität, Effizienz und Ästhetik legt, findet hier das perfekte Produkt – ein Kabel, das nicht nur verbindet, sondern begeistert.

Egal welches Gerät Sie in Zukunft nutzen – dieses Kabel bleibt die passende Verbindung.





OTG Power-Sharing

Die OTG-Funktion ermöglicht es, ganz einfach Energie von einem Smartphone auf das andere zu übertragen. So kann man Freunden im Notfall etwas Energie des eigenen Akkus spenden.

Nur bei OTG-fähigen Smartphones (ausgenommen vereinzelte Samsung Galaxy Modelle)

Gerade bei modernen High-End-Geräten zählt nicht nur Geschwindigkeit, sondern vor allem Sicherheit. Dieses Kabel ist mit einer mehrschichtigen Schutzstruktur ausgestattet: Überstrom- und Überspannungsschutz, Temperaturkontrolle zur Vermeidung von Überhitzung und Kurzschlussabsicherung für maximale Sicherheit.

Alle Komponenten wurden ausgiebig getestet und erfüllen internationale Sicherheitsstandards. Damit können Sie Ihre Geräte jederzeit bedenkenlos aufladen – ob über Nacht, am Arbeitsplatz oder unterwegs.

Highlights

Doppelter Kombianschluss | USB-A und USB-C auf Lightning und USB-C – für maximale Kompatibilität mit nahezu allen Geräten.

Magnetisches Design | Versteckte magnetische Ummantelung sorgt für Ordnung, Stabilität und einfaches Aufrollen – kein Kabelsalat mehr!

Edles Premium-Design | Superfeines Nylon-Geflecht trifft auf massive Aluminium-Konnektoren – langlebig, elegant und hitzebeständig.

Schnellladen & Datenübertragung | Unterstützt Schnellladeprotokolle wie Power Delivery PD3.0 60W, QuickCharge bis 4.0+, Samsung AFC, SCP und FCP sowie Datentransfers mit bis zu 480 Mbps.

Intelligenter Schutzchip | Automatische Anpassung von Spannung & Stromstärke für sicheres, akkuschonendes Laden.

Universell einsetzbar | Ideal für unterwegs, im Büro, Zuhause oder auf Reisen – ein Kabel für alle Geräte.

Technische Details

Material	Nylon-Gewebe / Aluminium / Kunststoff
Stecker Eingang	USB / USB-C
Stecker Ausgang	für USB-C / für Lightning
Maximaler Ladestrom	3A
Maximale Ladeleistung	60 W
Schnellladeprotokolle	PowerDelivery: PD3.0 60 W QuickCharge: QC2.0 5V 9V 12V 20V QC3.0 3.6 - 20V QC4.0 3.6 - 20V (5V 9V via PD) QC4.0+ 3.6 - 20V (5V 9V via PD) Samsung Fast Charging AFC 9V 12V Huawei Fast Charge Protocol: FCP 5V 9V 12V Huawei Super Fast Charging: SCP 3.3 - 12V (40 W)
Datenübertragung	Ja - bis zu 480 Mbp/s
Länge	100 cm
Kompatibilität	Passend für nahezu alle Geräte mit USB-Typ C oder Lightning Anschluss
Power Sharing Funktion durch OTG	Ja – für nahezu alle OTG-fähigen Smartphones (ausgenommen vereinzelte Samsung Galaxy Modelle)

Weitere Informationen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	EAN	Zolltarifnummer
SMRTER_MAGNETO_ULT_BL	smrter Magneto ULTRA - Magnetisches Datenkabel, blau	4250551407834	85444290900

Maße und Gewichte

Artikelnr	Artikelmaße
SMRTER_MAGNETO_ULT_BL	1 Stück Gesamtlänge: 100 cm Gewicht: 50 g