

## Smrter Magneto C2C – magnetisches USB-C Daten- & Ladekabel

Schon beim ersten Anfassen spürt man, dieses Kabel ist anders. Die Oberfläche besteht aus einem hochwertigen, superfeinen Nylon-Geflecht, das nicht nur elegant aussieht, sondern auch äußerst robust ist.

Darunter verbirgt sich eine technische Besonderheit, die dieses Kabel außergewöhnlich macht: eine versteckte magnetische Ummantelung. Diese sorgt dafür, dass das Kabel stets seine Form behält. Die magnetische Struktur stabilisiert den Kabelverlauf und sorgt dafür, dass es sich mühelos aufrollen und platzsparend verstauen lässt – ideal für unterwegs, im Büro oder zuhause.



### Effizient und sicher für die Zukunft mit USB Typ C.

USB-C ist heute der Standard für nahezu alle modernen Geräte – von Smartphones über Laptops bis hin zu Tablets und Kopfhörern. Das Magneto C2C Daten- und Ladekabel ist somit zukunftssicher, da durch die EU-Norm alle Hersteller verpflichtet sind, nur noch diesen Anschluss in Neugeräten zu verbauen.

In einer Welt, in der mobile Geräte zu ständigen Begleitern geworden sind, wird ein modernes und schnelles Ladekabel zunehmend unverzichtbar. Smartphones, Tablets, Laptops, Powerbanks, Kopfhörer, Smartwatches – all diese Geräte begleiten uns, wollen aber auch regelmäßig mit Energie versorgt werden.

### Technologie und Design in Kombination.

Neben der äußeren Schönheit steckt in diesem Kabel moderne Technologie. Lade Smartphones in kürzester Zeit mit bis zu 60 Watt (PD 3.0) effizient, sicher und zuverlässig.

Auch beim Datentransfer überzeugt das Kabel mit Übertragungsraten von bis zu 480 Mbps. Große Dateien, Fotos oder Videos lassen sich so in Sekunden übertragen, ohne Unterbrechungen oder Qualitätseinbußen.

Die integrierte Smart-Chip-Technologie sorgt dabei für eine intelligente Stromverteilung. Das Kabel erkennt automatisch den angeschlossenen Gerätetyp und optimiert Ladeleistung sowie Spannung, um den Akku zu schützen und die Lebensdauer Ihrer Geräte zu verlängern.

Wer Wert auf Qualität, Effizienz und Ästhetik legt, findet hier das perfekte Produkt – ein Kabel, das nicht nur verbindet, sondern begeistert.





### OTG Power-Sharing

Die OTG-Funktion ermöglicht es, ganz einfach Energie von einem Smartphone auf das andere zu übertragen. So kann man Freunden im Notfall etwas Energie des eigenen Akkus spenden.

*Nur bei OTG-fähigen Smartphones (ausgenommen vereinzelte Samsung Galaxy Modelle)*

Gerade bei modernen High-End-Geräten zählt nicht nur Geschwindigkeit, sondern vor allem Sicherheit. Dieses Kabel ist mit einer mehrschichtigen Schutzstruktur ausgestattet: Überstrom- und Überspannungsschutz, Temperaturkontrolle zur Vermeidung von Überhitzung und Kurzschlussabsicherung für maximale Sicherheit.

*Alle Komponenten wurden ausgiebig getestet und erfüllen internationale Sicherheitsstandards. Damit können Sie Ihre Geräte jederzeit bedenkenlos aufladen – ob über Nacht, am Arbeitsplatz oder unterwegs.*

### Highlights

Magnetische Bauform | Versteckte magnetische Ummantelung sorgt für Ordnung, Stabilität und einfaches Aufrollen – kein Kabelsalat mehr!

Edles Premium-Design | Superfeines Nylon-Geflecht trifft auf massive Aluminium-Konnektoren – langlebig, elegant und hitzebeständig.

Schnellladen & Datenübertragung | Unterstützt Schnellladeprotokolle wie Power Delivery PD3.0 60W, QuickCharge bis 4.0+, Samsung AFC, SCP und FCP sowie Datentransfers mit bis zu 480 Mbps.

Intelligenter Schutzchip | Automatische Anpassung von Spannung & Stromstärke für sicheres, akkuschonendes Laden.



## Technische Details

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                         | Nylon-Gewebe / Aluminium / Kunststoff                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stecker Eingang                  | USB-C                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stecker Ausgang                  | für USB-C                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maximaler Ladestrom              | 3A                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maximale Ladeleistung            | 60 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schnellladeprotokolle            | PowerDelivery:<br>PD3.0 60 W<br>QuickCharge:<br>QC2.0 5V 9V 12V 20V<br>QC3.0 3.6 - 20V<br>QC4.0 3.6 - 20V (5V 9V via PD)<br>QC4.0+ 3.6 - 20V (5V 9V via PD)<br>Samsung Fast Charging<br>AFC 9V 12V<br>Huawei Fast Charge Protocol:<br>FCP 5V 9V 12V<br>Huawei Super Fast Charging:<br>SCP 3.3 - 12V (40 W) |
| Datenübertragung                 | Ja - bis zu 480 Mbp/s                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Länge                            | 100 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kompatibilität                   | Passend für nahezu alle Geräte mit USB-Typ C Anschluss                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Power Sharing Funktion durch OTG | Ja – für nahezu alle OTG-fähigen Smartphones<br>(ausgenommen vereinzelt Samsung Galaxy Modelle)                                                                                                                                                                                                            |

## Weitere Informationen

| Artikelnummer           | Artikelbezeichnung                                      | EAN           | Zolltarifnr. |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| SMRTER_MAGNETO_C2C_AT_R | smrter Magneto C2C - magnetisches Datenkabel, anthrazit | 4250551407810 | 85444290900  |
| SMRTER_MAGNETO_C2C_BL_R | smrter Magneto C2C - magnetisches Datenkabel, blau      | 4250551407827 | 85444290900  |

## Maße und Gewichte

| Artikelnr               | Artikelmaße                          |
|-------------------------|--------------------------------------|
| SMRTER_MAGNETO_C2C_AT_R | 1 Stück                              |
| SMRTER_MAGNETO_C2C_BL_R | Gesamtlänge: 100 cm<br>Gewicht: 44 g |