

T50 RED2

EAN 0079055 200246

Art.-Nr. 200246



Funktionsbeschreibung

Für echte Macher: Dein zuverlässiger Partner auf jeder Baustelle. Der ARROW T50RED2 liefert kraftvolle Präzision für professionelle Befestigungen in Holz, Folien, Stoffen und Dämmmaterialien. Mit einstellbarer Schlagkraft, 2-in-1 Tacker- und Nagelfunktion sowie ergonomischem Softgrip-Design arbeitet er effizient, kontrolliert und ausdauernd. Dank Unterlademagazin und Sichtfenster bleibt der Arbeitsfluss jederzeit reibungslos – ideal für Handwerker und anspruchsvolle DIY-Projekte.

Technische Daten

Produktart Tools	Handtacker
Klammernart Arrow	Flachdraht, Nagel
Klammerntyp Arrow	T50
Nageltyp Arrow	18BN
Griffverriegelung	Nein
1-Hand Bedienung	Ja
Klammersichtfenster	Ja
Quick-Loading-System	Ja
Schlagkraftregulierung	Ja
Anwendungsart	Dachdecker Tacker, Folientacker, Profitacker, Nageltacker

Farbe	Rot
Werkstoff	Aluminium
Abmessungen (L x B x H)	205 x 41 x 156 mm
VPE1, Nettogewicht	0,8 kg
VPE1, EAN	0079055200246
VPE2 (KAR), Inhalt	6
Zolltarifnummer	82055980
Verpackungsinhalt	1
Nagellänge	15 mm
Klammerlänge	6 – 14 mm