



### Funktionsbeschreibung

5-in-1 Handtacker T501 – Präzision und Leistung für Profis und Heimwerker. Der Handtacker ARROW T501 überzeugt Profis und Heimwerker durch präzise Leistung und hohe Vielseitigkeit. Er verarbeitet Feindraht-, Flachdraht- und Kabelklammern sowie Nägel mühelos. Dank leichtem Gehäuse, ergonomischem Griff und Schnelllade-Mechanismus ist er das ideale Werkzeug für effizientes Arbeiten auf Baustelle und Werkstatt.

### Technische Daten

|                        |                                                                                                                |                         |                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Produktart Tools       | Handtacker                                                                                                     | Farbe                   | Rot               |
| Klammernart Arrow      | Feindraht, Nagel, Flachdraht, Kabelklammer                                                                     | Werkstoff               | Polyamid (PA)     |
| Klammerntyp Arrow      | JT21, T50, T25                                                                                                 | Abmessungen (L x B x H) | 186 x 32 x 168 mm |
| Nageltyp Arrow         | 18BN                                                                                                           | VPE1, Nettogewicht      | 0,48 kg           |
| Verpackung             | Faltschachtel                                                                                                  | VPE1, EAN               | 0079055200253     |
| Griffverriegelung      | Ja                                                                                                             | VPE2 (KAR), Inhalt      | 6                 |
| 1-Hand Bedienung       | Ja                                                                                                             | Zolltarifnummer         | 82055980          |
| Klammersichtfenster    | Ja                                                                                                             | Verpackungsinhalt       | 1                 |
| Quick-Loading-System   | Ja                                                                                                             | Nagellänge              | 15 mm             |
| Schlagkraftregulierung | Ja                                                                                                             | Klammerlänge            | 6 – 14 mm         |
| Anwendungsart          | Dachdecker Tacker, Folientacker, Holztacker, Möbeltacker, Nageltacker, Polstertacker, Profitacker, Stofftacker | Kabelklammerlänge       | 10 – 14 mm        |

### Zubehör

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| EAN 0079055 819349 | JT21 6 mm, Stahl, 1000 Stk.  |
| EAN 0079055 819356 | JT21 8 mm, Stahl, 1000 Stk.  |
| EAN 0079055 819363 | JT21 10 mm, Stahl, 1000 Stk. |
| EAN 0079055 819370 | JT21 12 mm, Stahl, 1000 Stk. |

**Zubehör**

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| EAN 0079055 819387 | JT21 14 mm, Stahl, 1000 Stk.    |
| EAN 0079055 819394 | JT21 6 mm, Stahl, 5000 Stk.     |
| EAN 0079055 819400 | JT21 8 mm, Stahl, 5000 Stk.     |
| EAN 0079055 819417 | JT21 10 mm, Stahl, 5000 Stk.    |
| EAN 0079055 382140 | JT21 6 mm, Edelstahl, 500 Stk.  |
| EAN 0079055 382157 | JT21 8 mm, Edelstahl, 500 Stk.  |
| EAN 0079055 382782 | JT21 10 mm, Edelstahl, 500 Stk. |
| EAN 0079055 819240 | T50 6 mm, Stahl, 1000 Stk.      |
| EAN 0079055 819257 | T50 8 mm, Stahl, 1000 Stk.      |
| EAN 0079055 819264 | T50 10 mm, Stahl, 1000 Stk.     |
| EAN 0079055 819271 | T50 12 mm, Stahl, 1000 Stk.     |
| EAN 0079055 819288 | T50 14 mm, Stahl, 1000 Stk.     |
| EAN 0079055 819301 | T50 6 mm, Stahl, 5000 Stk.      |
| EAN 0079055 819318 | T50 8 mm, Stahl, 5000 Stk.      |
| EAN 0079055 819325 | T50 10 mm, Stahl, 5000 Stk.     |
| EAN 0079055 819462 | T25 10 mm                       |
| EAN 0079055 002420 | T25 12 mm                       |
| EAN 0079055 819486 | T25 14 mm                       |
| EAN 0079055 819448 | 18BN 15 mm                      |