



Funktionsbeschreibung

Robuster Handtacker T50X – Leicht, vielseitig und zuverlässig. Der Handtacker T50X ist einfach zu bedienen und ideal für Heimwerker- und Bastelarbeiten. Sein Softgrip-Gehäuse mit 2-Komponenten-Mantel sorgt für komfortables Arbeiten. Mit Quick-Release-Magazin, Füllstandsanzeige und einfacher Einhandbedienung ist er der perfekte leichte Tacker zur sicheren Befestigung von Folien und Pappe.

Technische Daten

Produktart Tools	Handtacker	Farbe, Sekundär	Rot
Klammernart Arrow	Flachdraht	Werkstoff	Sonstige
Klammerntyp Arrow	T50	Abmessungen (L x B x H)	168 x 29 x 124 mm
Verpackung	Faltschachtel	VPE1, Nettogewicht	0,408 kg
Griffverriegelung	Nein	VPE1, EAN	0079055819042
1-Hand Bedienung	Ja	VPE2 (KAR), Inhalt	6
Klammersichtfenster	Ja	Zolltarifnummer	82055980
Quick-Loading-System	Ja	Verpackungsinhalt	1
Anwendungsart	Basteltacker, Folientacker	Klammerlänge	6 – 12 mm
Farbe	Schwarz		

Zubehör

EAN 0079055 819240	T50 6 mm, Stahl, 1000 Stk.
EAN 0079055 819257	T50 8 mm, Stahl, 1000 Stk.
EAN 0079055 819264	T50 10 mm, Stahl, 1000 Stk.
EAN 0079055 819271	T50 12 mm, Stahl, 1000 Stk.
EAN 0079055 819301	T50 6 mm, Stahl, 5000 Stk.
EAN 0079055 819318	T50 8 mm, Stahl, 5000 Stk.
EAN 0079055 819325	T50 10 mm, Stahl, 5000 Stk.