



Funktionsbeschreibung

Kompakter Handtacker T21X – Mobil, präzise und komfortabel. Der T21X überzeugt als leichtgängiger Tacker für schnelle Befestigungsarbeiten im Haushalt, beim Basteln und bei kleineren Renovierungen. Sein ergonomisch geformter Griff mit weicher Ummantelung ermöglicht ein angenehmes und kontrolliertes Arbeiten. Durch die praktische Unterlademechanik, die gut sichtbare Füllstandsanzeige und die einfache Einhandbedienung eignet sich der T21X ideal zum sicheren Fixieren von Folien, Karton und dünnen Materialien.

Technische Daten

Produktart Tools	Handtacker	Anwendungsart	Basteltacker, Stofftacker
Klammernart Arrow	Feindraht	Farbe	Schwarz
Klammerntyp Arrow	JT21	Farbe, Sekundär	Rot
Material Hebel	2K (Gummi/Stahl)	Abmessungen (L x B x H)	167 x 29 x 124 mm
Verpackung	Faltschachtel	VPE1, Nettogewicht	0,412 kg
Griffverriegelung	Nein	VPE1, EAN	0079055819059
1-Hand Bedienung	Ja	VPE2 (KAR), Inhalt	6
Klammersichtfenster	Ja	Zolltarifnummer	82055980
Quick-Loading-System	Ja	Verpackungsinhalt	1
Schlagkraftregulierung	Nein	Klammerlänge	6 – 12 mm

Zubehör

EAN 0079055 819349	JT21 6 mm, Stahl, 1000 Stk.
EAN 0079055 819356	JT21 8 mm, Stahl, 1000 Stk.
EAN 0079055 819363	JT21 10 mm, Stahl, 1000 Stk.
EAN 0079055 819370	JT21 12 mm, Stahl, 1000 Stk.
EAN 0079055 819394	JT21 6 mm, Stahl, 5000 Stk.
EAN 0079055 819400	JT21 8 mm, Stahl, 5000 Stk.
EAN 0079055 819417	JT21 10 mm, Stahl, 5000 Stk.

Handtacker

T21X

EAN 0079055 819059

Art.-Nr. 819059



Zubehör

EAN 0079055 382140	JT21 6 mm, Edelstahl, 500 Stk.
--------------------	--------------------------------

EAN 0079055 382157	JT21 8 mm, Edelstahl, 500 Stk.
--------------------	--------------------------------

EAN 0079055 382782	JT21 10 mm, Edelstahl, 500 Stk.
--------------------	---------------------------------