



Funktionsbeschreibung

Kompakt & zuverlässig: Der ARROW JT27 Feindraht-Tacker. Der ARROW JT27 überzeugt als leichter, ergonomischer Handtacker für präzise Arbeiten im Handwerk und DIY-Bereich. Griffverriegelung, Klammersichtfenster und das Quick-Loading-System sorgen für sicheres, komfortables und effizientes Arbeiten. Kompatibel mit JT21-Klammern von 6–10 mm – ideal für Bastel-, Stoff- und leichte Montageaufgaben.

Technische Daten

Produktart Tools	Handtacker	Farbe	Rot
Klammernart Arrow	Feindraht	Werkstoff	Polyamid (PA)
Klammerntyp Arrow	JT21	Abmessungen (L x B x H)	179 x 31 x 121 mm
Material Hebel	Stahl	VPE1, Nettogewicht	0,286 kg
Verpackung	Faltschachtel	VPE1, EAN	0079055385721
Griffverriegelung	Ja	VPE2 (KAR), Inhalt	6
1-Hand Bedienung	Ja	Zolltarifnummer	82055980
Klammersichtfenster	Ja	Verpackungsinhalt	1
Quick-Loading-System	Ja	Klammerlänge	6 – 10 mm
Anwendungsart	Basteltacker, Stofftacker		

Zubehör

EAN 0079055 819349	JT21 6 mm, Stahl, 1000 Stk.
EAN 0079055 819356	JT21 8 mm, Stahl, 1000 Stk.
EAN 0079055 819363	JT21 10 mm, Stahl, 1000 Stk.
EAN 0079055 819394	JT21 6 mm, Stahl, 5000 Stk.
EAN 0079055 819400	JT21 8 mm, Stahl, 5000 Stk.
EAN 0079055 819417	JT21 10 mm, Stahl, 5000 Stk.
EAN 0079055 382140	JT21 6 mm, Edelstahl, 500 Stk.
EAN 0079055 382157	JT21 8 mm, Edelstahl, 500 Stk.

Handtacker

JT27

EAN 0079055 385721

Art.-Nr. 385721



Zubehör

EAN 0079055 382782

JT21 10 mm, Edelstahl, 500 Stk.
