



Funktionsbeschreibung

Kompakt & präzise: Der ARROW JT21 Feindraht-Tacker. Der ARROW JT21 ist ein besonders leichter und kompakter Handtacker für präzise Bastel-, Stoff- und DIY-Anwendungen. Sein ergonomisches Design ermöglicht komfortables Arbeiten, während das Klammersichtfenster und das Quick-Loading-System einen schnellen Überblick und zügigen Klammerwechsel ermöglicht. Der JT21 verarbeitet JT21-Klammern in 6–10 mm Länge und überzeugt mit einem robusten Stahlhebel im leichten Polyamid-Gehäuse.

Technische Daten

Produktart Tools	Handtacker
Klammernart Arrow	Feindraht
Klammerntyp Arrow	JT21
Material Hebel	Stahl
Verpackung	Faltschachtel
Griffverriegelung	Nein
1-Hand Bedienung	Ja
Klammersichtfenster	Ja
Quick-Loading-System	Ja
Anwendungsart	Basteltacker, Stofftacker

Farbe	Rot
Werkstoff	Polyamid (PA)
Abmessungen (L x B x H)	152 x 24 x 110 mm
VPE1, Nettogewicht	0,174 kg
VPE1, EAN	0079055000006
VPE2 (KAR), Inhalt	6
Zolltarifnummer	82055980
Verpackungsinhalt	1
Klammerlänge	6 – 10 mm

Zubehör

EAN 0079055 819349	JT21 6 mm, Stahl, 1000 Stk.
EAN 0079055 819356	JT21 8 mm, Stahl, 1000 Stk.
EAN 0079055 819363	JT21 10 mm, Stahl, 1000 Stk.
EAN 0079055 819394	JT21 6 mm, Stahl, 5000 Stk.
EAN 0079055 819400	JT21 8 mm, Stahl, 5000 Stk.
EAN 0079055 819417	JT21 10 mm, Stahl, 5000 Stk.
EAN 0079055 382140	JT21 6 mm, Edelstahl, 500 Stk.

Handtacker

JT21

Faltschachtel

EAN 0079055 000006

Art.-Nr. 000006



Zubehör

EAN 0079055 382157

JT21 8 mm, Edelstahl, 500 Stk.

EAN 0079055 382782

JT21 10 mm, Edelstahl, 500 Stk.