



Funktionsbeschreibung

Kraftvoll & präzise: Der Hammertacker für anspruchsvolle Baustellen-Einsätze. Der HT50HM ist ein Hochleistungs-Hammertacker, entwickelt für schnelle, serielle Befestigungen unter anspruchsvollen Bedingungen – besonders auf dem Dach. Durch das leichte, extrem robuste Magnesiumgehäuse liegt er perfekt in der Hand und liefert kraftvolle Schläge bei hoher Geschwindigkeit. Die integrierte Prallplatte reduziert Vibrationen spürbar und schützt gleichzeitig den Untergrund. Dank des großen, schnell nachfüllbaren Magazins für 160 Flachdrahtklammern arbeitet man effizient und unterbrechungsfrei. Ideal für Dachfolien, Kunststofffolien und Dampfsperren.

Technische Daten

Produktart Tools	Hammertacker	Abmessungen (L x B x H)	307 x 36 x 87 mm
Klammernart Arrow	Flachdraht	VPE1, Nettogewicht	0,634 kg
Klammerntyp Arrow	T50	VPE1, EAN	0079055819097
Verpackung	Faltschachtel	VPE2 (KAR), Inhalt	6
Anwendungsart	Dachdecker Tacker, Folientacker, Profitacker, Holtacker	Zolltarifnummer	82055980
Farbe	Silber	Klammerlänge	8 – 12 mm
Farbe, Sekundär	Rot		

Zubehör

EAN 0079055 819257	T50 8 mm, Stahl, 1000 Stk.
EAN 0079055 819264	T50 10 mm, Stahl, 1000 Stk.
EAN 0079055 819271	T50 12 mm, Stahl, 1000 Stk.
EAN 0079055 819301	T50 6 mm, Stahl, 5000 Stk.
EAN 0079055 819318	T50 8 mm, Stahl, 5000 Stk.
EAN 0079055 819325	T50 10 mm, Stahl, 5000 Stk.