



Funktionsbeschreibung

Kraftvoll & sicher: Für harte Dachdeckerarbeiten gemacht. Der HT55 ist ein robuster Hammertacker aus korrosionsbeständigem Material und wurde für den täglichen Einsatz auf dem Dach entwickelt. Sein rutschfester Softgriff sorgt für sicheren Halt, selbst bei langen Arbeitseinsätzen. Dank maximaler Schlagkraft sitzen die Flachdrahtklammern bereits beim ersten Schlag – auch in anspruchsvollen Anwendungen. Das Magazin für 160 Klammern lässt sich schnell und unkompliziert nachfüllen. Ideal zur schnellen und sicheren Befestigung von Dach- und Kunststofffolien sowie Dampfsperren.

Technische Daten

Produktart Tools	Hammertacker	Werkstoff	Stahl
Klammernart Arrow	Flachdraht	Abmessungen (L x B x H)	307 x 43 x 78 mm
Klammerntyp Arrow	T50	VPE1, Nettogewicht	0,891 kg
Verpackung	Faltschachtel	VPE1, EAN	0079055819103
Anwendungsart	Dachdecker Tacker, Folientacker	VPE2 (KAR), Inhalt	6
Farbe	Chrom	Zolltarifnummer	82055980
Farbe, Sekundär	Rot	Klammerlänge	6 – 10 mm

Zubehör

EAN 0079055 819240	T50 6 mm, Stahl, 1000 Stk.
EAN 0079055 819257	T50 8 mm, Stahl, 1000 Stk.
EAN 0079055 819264	T50 10 mm, Stahl, 1000 Stk.
EAN 0079055 819301	T50 6 mm, Stahl, 5000 Stk.
EAN 0079055 819318	T50 8 mm, Stahl, 5000 Stk.
EAN 0079055 819325	T50 10 mm, Stahl, 5000 Stk.