



Funktionsbeschreibung

Leicht, handlich, zuverlässig: Der HT19 Hammertacker. Der HT19 ist ein besonders leichter Hammertacker mit robustem, verchromtem Stahlgehäuse und rutschfestem Softgriff – ideal für präzises Arbeiten auch über längere Zeit. Das clever konstruierte Magazin kommt komplett ohne lose Teile aus und fasst 150 Feindrahtklammern (6–10 mm), die sich schnell und mühelos nachfüllen lassen. Perfekt geeignet für die schnelle Befestigung von Dach- und Isoliermaterial.

Technische Daten

Produktart Tools	Hammertacker	Farbe, Sekundär	Rot
Klammernart Arrow	Feindraht	Werkstoff	Stahl
Klammerntyp Arrow	H19	Abmessungen (L x B x H)	270 x 30 x 49 mm
Verpackung	Faltschachtel	VPE1, Nettogewicht	0,416 kg
1-Hand Bedienung	Ja	VPE1, EAN	0079055819745
Quick-Loading-System	Ja	VPE2 (KAR), Inhalt	6
Anwendungsart	Stofftacker, Holztacker	Zolltarifnummer	82055980
Farbe	Chrom	Klammerlänge	6 – 10 mm

Zubehör

EAN 0079055 381945	H19 6 mm, Stahl, 1000 Stk.
EAN 0079055 381969	H19 8 mm, Stahl, 1000 Stk.
EAN 0079055 381983	H19 10 mm, Stahl, 1000 Stk.
EAN 0079055 391944	H19 6 mm, Stahl, 5000 Stk.
EAN 0079055 391968	H19 8 mm, Stahl, 5000 Stk.