



Funktionsbeschreibung

ARROW Elektrotacker ET501F – Leistungsstarker 5 in1 Tacker. Der Elektrotacker ARROW ET501F überzeugt durch hohe Leistung und maximale Anwendungsvielfalt. Dank kompakter Bauweise und rutschfestem Softgriff ermöglicht er ermüdungsarmes Arbeiten. Der leistungsstarke Motor mit integriertem Lüfter verhindert eine Überhitzung des Werkzeugs bei Dauerbetrieb. Mit einer Schussleistung von bis zu 60 Klammern oder Nägeln pro Minute eignet sich der Elektrotacker ideal für Stoffe, Folien, Holz- und Zierleisten im professionellen Einsatz und DIY-Bereich.

Technische Daten

Produktart Tools	Elektrotacker	Farbe, Sekundär	Schwarz
Klammernart Arrow	Feindraht, Flachdraht, Kabelklammer, Nagel	Werkstoff	Kunststoff
Klammerntyp Arrow	JT21, T50, T25	Abmessungen (L x B x H)	218 x 54 x 166 mm
Nageltyp Arrow	18BN	VPE1, Nettogewicht	1,34 kg
Verpackung	Faltschachtel	VPE1, EAN	0079055385745
1-Hand Bedienung	Ja	VPE2 (KAR), Inhalt	4
Klammersichtfenster	Ja	Zolltarifnummer	84672985
Quick-Loading-System	Ja	Nagellänge	15 mm
Schlagkraftregulierung	Nein	Klammerlänge	6 – 14 mm
Anwendungsart	Folientacker, Holzstacker, Möbeltacker, Nageltacker, Polstertacker	Kabelklammerlänge	10 – 14 mm
Farbe	Rot		

Zubehör

EAN 0079055 819349	JT21 6 mm, Stahl, 1000 Stk.
EAN 0079055 819356	JT21 8 mm, Stahl, 1000 Stk.
EAN 0079055 819363	JT21 10 mm, Stahl, 1000 Stk.
EAN 0079055 819370	JT21 12 mm, Stahl, 1000 Stk.

Zubehör

EAN 0079055 819387	JT21 14 mm, Stahl, 1000 Stk.
EAN 0079055 819394	JT21 6 mm, Stahl, 5000 Stk.
EAN 0079055 819400	JT21 8 mm, Stahl, 5000 Stk.
EAN 0079055 819417	JT21 10 mm, Stahl, 5000 Stk.
EAN 0079055 382140	JT21 6 mm, Edelstahl, 500 Stk.
EAN 0079055 382157	JT21 8 mm, Edelstahl, 500 Stk.
EAN 0079055 382782	JT21 10 mm, Edelstahl, 500 Stk.
EAN 0079055 819240	T50 6 mm, Stahl, 1000 Stk.
EAN 0079055 819257	T50 8 mm, Stahl, 1000 Stk.
EAN 0079055 819264	T50 10 mm, Stahl, 1000 Stk.
EAN 0079055 819271	T50 12 mm, Stahl, 1000 Stk.
EAN 0079055 819288	T50 14 mm, Stahl, 1000 Stk.
EAN 0079055 819301	T50 6 mm, Stahl, 5000 Stk.
EAN 0079055 819318	T50 8 mm, Stahl, 5000 Stk.
EAN 0079055 819325	T50 10 mm, Stahl, 5000 Stk.
EAN 0079055 819462	T25 10 mm
EAN 0079055 002420	T25 12 mm
EAN 0079055 819486	T25 14 mm
EAN 0079055 819448	18BN 15 mm