



Funktionsbeschreibung

Kompakter Elektrotacker für Hobby und Handwerk. Der Elektro-Tacker E21 ist das ideale Werkzeug für Heimwerker und Hausbesitzer. Das kleine aber leistungsstarke Gerät liefert zuverlässig saubere Tackerergebnisse mit Kraft und Präzision. Dank seines kompakten Designs ist der E21 perfekt für schnelle Einsätze mit begrenztem Arbeitsbereich geeignet und lässt sich problemlos im Werkzeugkoffer transportieren. Ideal für Bastelprojekte, DIY-Ideen und Reparaturen.

Technische Daten

Produktart Tools	Elektrotacker	Farbe	Rot
Klammernart Arrow	Feindraht, Nagel	Farbe, Sekundär	Schwarz
Klammerntyp Arrow	JT21	Werkstoff	Kunststoff
Nageltyp Arrow	18BN	Abmessungen (L x B x H)	170 x 53 x 151 mm
Verpackung	Faltschachtel	VPE1, Nettogewicht	0,72 kg
1-Hand Bedienung	Ja	VPE1, EAN	0079055382324
Klammersichtfenster	Ja	VPE2 (KAR), Inhalt	4
Quick-Loading-System	Ja	Zolltarifnummer	84672985
Schlagkraftregulierung	Nein	Nagellänge	15 mm
Anwendungsart	Basteltacker, Nageltacker, Stofftacker, Holztacker	Klammerlänge	8 – 10 mm

Zubehör

EAN 0079055 819356	JT21 8 mm, Stahl, 1000 Stk.
EAN 0079055 819363	JT21 10 mm, Stahl, 1000 Stk.
EAN 0079055 819400	JT21 8 mm, Stahl, 5000 Stk.
EAN 0079055 819417	JT21 10 mm, Stahl, 5000 Stk.
EAN 0079055 382157	JT21 8 mm, Edelstahl, 500 Stk.
EAN 0079055 382782	JT21 10 mm, Edelstahl, 500 Stk.