

Feindrahtklammer

JT21

12 mm, Stahl, 1000 Stk.
EAN 0079055 819370
Art.-Nr. 819370



Funktionsbeschreibung

Die hochwertigen ARROW Qualitäts-Feindrahtklammern JT21 sind ideal zur fast unsichtbaren Befestigung von Stoffen und Gewebe und kompatibel mit geeigneten Hand-, Elektro- und Akku-Tackergeräten. In unterschiedlichen Längen als je 1000er oder 5000er Packung erhältlich. Für den Einsatz im Außenbereich empfehlen wir die rostfreie Flachdrahtklammer D53F aus Edelstahl (V2A) (500er Packung). Für den Einsatz im Außenbereich empfehlen wir die rostfreie Feindrahtklammer JT21 in Edelstahl (V2A) (500er Packung).

Technische Daten

Produktart Tools	Klammer
Klammernart Arrow	Feindraht
Klammerntyp Arrow	JT21
Verpackung	Faltschachtel
Werkstoff	Stahl

Abmessungen (L x B x H)	11 x 1 x 12 mm
VPE1, Nettogewicht	0,08 kg
VPE1, EAN	0079055819370
Zolltarifnummer	83052000
Verpackungsinhalt	1000