

Feindrahtklammer

JT21

10 mm, Edelstahl, 500 Stk.
EAN 0079055 382782
Art.-Nr. 382782



Funktionsbeschreibung

Die hochwertigen ARROW Qualitäts-Feindrahtklammern JT21 sind ideal zur fast unsichtbaren Befestigung von Stoffen und Gewebe und kompatibel mit geeigneten Hand-, Elektro- und Akku-Tackergeräten. In unterschiedlichen Längen als je 1000er oder 5000er Packung erhältlich. Für den Einsatz im Außenbereich empfehlen wir die rostfreie Flachdrahtklammer D53F aus Edelstahl (V2A) (500er Packung). Für den Einsatz im Außenbereich empfehlen wir die rostfreie Feindrahtklammer JT21 in Edelstahl (V2A) (500er Packung).

Technische Daten

Produktart Tools	Klammer	Abmessungen (L x B x H)	11 x 1 x 10 mm
Klammernart Arrow	Feindraht	VPE1, Nettogewicht	0,033 kg
Klammerntyp Arrow	JT21	VPE1, EAN	0079055382782
Verpackung	Faltschachtel	Zolltarifnummer	83052000
Werkstoff	Edelstahl	Verpackungsinhalt	500